

EAN:	4013288194831	Abmessung:	250x117x55 mm
Teilenr:	05073677001	Gewicht:	364 g
Artikel-Nr:	Kraftform Micro 12 Electronics 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitz-, Phillips-, TORX® B0, Hex-, IPR- und Microstix® Schrauben plus Ausheber.
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster Tasche
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer

Hochwertiger Wera Micro Schraubendrehersatz für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.



Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_kraftform_micro_12_electronics_1.html

Wera - Kraftform Micro 12 Electronics 1
05073677001 - 4013288194831

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Kraftform Micro Griff



Verschrauben in Elektronik und Feinmechanik ist oft mühsam und zeitraubend. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben herausgefunden, was dem Anwender wichtig ist - Arbeitsgeschwindigkeit, Drehmoment, Genauigkeit - und uns ganz speziell darum gekümmert.




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Der durchdachte Elektroniker-Schraubendreher



Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.

Die Präzisionszone




Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Kraftzone




Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Schnelldrehzone




Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

Wera Black Point Spitze



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_kraftform_micro_12_electronics_1.html




Wera - Kraftform Micro 12 Electronics 1
05073677001 - 4013288194831

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro



Satz-Inhalt:

2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 000 x 40 mm


	05345290001 ^{1),2)}	1x	PH 000 x 40 mm
	05118019001 ^{1),2)}	1x	PH 00 x 40 mm
	05118026001 ³⁾	1x	PH 0 x 40 mm

1) Optimierte für japanische PH-Schrauben
 2) Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht
 3) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2067 Elektronik TORX® B0 Schraubendreher, TX 8 x 60 mm



	05118046001	1x	TX 8 x 60 mm
	05118050001	1x	TX 10 x 60 mm

2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schraubendreher, 1 IPR x 40 mm



	05030160001 ¹⁾	1x	1 IPR x 40 mm
---	---------------------------	----	---------------

1) Ohne Bohrung


2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,35 x 2,5 x 40 mm

	05117997001	1x	0,35 x 2,5 x 40 mm
	05118002001	1x	0,23 x 1,5 x 40 mm


2069 Elektronik-Steckschlüssel, 2,5 x 60 mm

	05118112001	1x	2,5 x 60 mm
	05118114001	1x	3 x 60 mm

2072 Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben, m x 40 mm

	05118145001	1x	m x 40 mm
---	-------------	----	-----------

1429 Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm

	05027456001	1x	1 x 3,5 x 50 mm
---	-------------	----	-----------------

Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_kraftform_micro_12_electronics_1.html

Wera - Kraftform Micro 12 Electronics 1
 05073677001 - 4013288194831

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de