

myWall Supporto a parete per TV My Wall HP 45 L 106.7 cm 42 - 254.0 100 Inclinabile

myWall vollbeweglicher Wandhalter für LCD TV 42"-100" - auch für Curved LCD TV - drehbar - neigbar - bis 70kg

Halter-Ausführung: Neigbar,Ausziehbar,Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 800x600
Passend für Display-Größe (Bereich): 106,7 cm (42") - 254,0 cm (100")
Tragkraft (max.) 70 kg
Abschließbar
auch für Curved LCD TVs



Mit dem vollbeweglichen Wandhalter sorgen Sie in jedem Raum für die optimale Positionierung Ihres Flachbildschirms. Da die Halterung dreh- und neigbar ist und über ein integriertes Kabelmanagement verfügt - gehören Platzprobleme der Vergangenheit an.

Technische Daten:

Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 20.000 g · Halter-Ausführung: Neigbar,Ausziehbar,Schwenkbar · Halter-Besonderheiten: Geeignet für Curved-TV's,Ausziehbar,Neigbar,Schwenkbar,Variable Wandabstand · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Neigbereich (oben): 2 ° · Neigbereich (unten): 15 ° · Passend für Display-Größe (Bereich): 106,7 cm (42") - 254,0 cm (100") · Produkt-Art: TV-Wandhalterung · Produktabmessung - Breite: 670 mm · Produktabmessung - Höhe: 487 mm · Produktabmessung - Tiefe: 800 mm · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 70 kg · VESA-Norm: 300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,400 x 800 mm,500 x 350 mm,500 x 400 mm,600 x 200 mm,600 x 300 mm,600 x 400 mm,600 x 500 mm,600 x 600 mm,600 x 800 mm,700 x 400 mm,700 x 450 mm,800 x 200 mm,800 x 400

Gruppe	Zubehör TFT/LCD-TV
Hersteller	myWall
Hersteller Art. Nr.	HP 45 L
EAN/UPC	4012386134213

Beschreibung

My Wall myWall Wandhalterung, voll beweglich, für 42"-100" Bildschirme 70kg HP 45 L

Ausführliche Details

Technische Daten

Typ

Zubehör TFT/LCD-TV