

Dell Latitude 5430 - Intel Core i7 1265U / 1.8 GHz - vPro Enterprise - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz)

Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - Class 35 - 35.56 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - Grau - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie



Gruppe	Notebooks
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	H7NMH
EAN/UPC	5397184679739

Beschreibung

Dell Latitude 5430 - Intel Core i7 1265U / 1.8 GHz - vPro Enterprise - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz) - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, Class 35 - 35.56 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - Grau - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Latitude 5430 - 35.56 cm (14") - Core i7 1265U - vPro Enterprise - 16 GB RAM - 512 GB SSD
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit + Windows 11 Pro Lizenz - Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Plattform-Technologie	Intel vPro Enterprise
Prozessor	Intel Core i7 (12. Gen.) 1265U / 1.8 GHz (4.8 GHz) / 12 MB Cache
Arbeitsspeicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe, Class 35
Bildschirm	35.56 cm (14") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 157 ppi (Pixel pro Zoll)
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet
Batterie	4 Zellen
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.135 cm x 21.2 cm x 2.09 cm
Gewicht	1.36 kg

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Services im Bundle

1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.