

TP-LINK Deco X50 - WLAN-System (Router) - bis zu 232 m²

Netz - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | TP-LINK |
| Hersteller Art. Nr. | DECO X50(1-PACK) |
| EAN/UPC | 4897098687062 |



Beschreibung

TP-Link Deco X50 - WLAN-System (Router) - bis zu 232 m² - Netz - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | TP-Link Deco X50 - WLAN-System - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop |
| Gerätetyp | WLAN-System - Netz |
| Gehäusotyp | Desktop |
| WLAN-System Komponenten | Router |
| WLAN-System Abdeckung | Bis zu 232 m ² |
| WAN-Ports Anz. | 3 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Frequenzband | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s |
| Kapazität | Verbundene Geräte: 150 Streams: 4 |
| Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6 |
| Routing Protocol | Statisches IP Routing |
| Intelligenter Assistent | Alexa - indirekt |
| Remoteverwaltungsprotokoll | DHCP, IPv4, IPv6 |
| Leistungsmerkmale | Inhaltsfilterung, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), MU-MIMO-Technologie, Anti-Viren-Schutz, Beamforming-Technologie, Routermodus, Gästezugang, nahtloses Roaming, schwarze Liste |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11 cm x 11 cm x 11.4 cm |
| Systemanforderungen | Android, Apple iOS |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.