

### Manhattan USB-C to Surface Connect Cable, 1.8m, Male to Male. 15V/3A, Black, Lifetime Warranty, Polybag - USB Typ-C-Kabel - USB-C zu Surface Connect - 1.8 m

Produktbeschreibung: Manhattan USB-C to Surface Connect Cable, 1.8m, Male to Male. 15V/3A, Black, Lifetime Warranty, Polybag - USB-Kabel - USB-C (M) zu Surface Connect (M) - 15 V - 3 A - 1.8 m - unterstützt Stromversorgung - Schwarz - für Microsoft Surface Book 3, Go 2, Laptop 2, Laptop 3, Laptop Go, Pro 7, Pro X, Studio 2

Gruppe: System- & Stromkabel  
 Hersteller: IC Intracom  
 Hersteller Artikel Nr: 353632  
 EAN: 0766623353632

#### Key Selling Points:

- Lädt Ihr Microsoft Surface Pro, Surface Book, Surface Laptop oder Surface Go von einem USB-C PD-Ladegerät oder einer USB-C PD-Powerbank
- Ersetzt das schwere, sperrige Microsoft Surface-Netzteil mit einer kompakteren, vielseitigen Ladelösung
- Unterstützt USB Power Delivery (PD); benötigt ein externes PD-Ladegerät mit mindestens 45 W (15 V / 3 A) - verfügbar von Manhattan
- Unterstützt den Surface Connect-Portschutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschluss
- Korrosionsbeständige Kontakte



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Manhattan USB-C to Surface Connect Cable, 1.8m, Male to Male. 15V/3A, Black, Lifetime Warranty, Polybag - USB Typ-C-Kabel - USB-C zu Surface Connect - 1.8 m
Typ	USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten	Unterstützt Stromversorgung, korrosionsbeständige Anschlüsse, Überstromschutz, Überlastschutz, Kurzschlusschutz
Länge	1.8 m
Anschluss	24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	Surface Connect - männlich
Bewertete Spannung	15 V
Bewertete Stromstärke	3 A
Farbe	Schwarz
Verpackung	Polybeutel

Entwickelt für

Microsoft Surface Book, Book 2, Book 3, Book with Performance Base, Go, Go 2, Laptop, Laptop 2, Laptop 3, Laptop Go, Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7, Pro X, Studio, Studio 2

