



Einhell

CLASSIC

Drehselbank

TC-WW 1000/1

Art.-Nr.: 4312110

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825633924

Die Einhell Drehselbank TC-WW 1000/1 ist der perfekte Einstieg in die Drehselwelt und ermöglicht schöne Drehselarbeiten an Holz und weichen Materialien. Der extrastarke 400 W-Motor bietet genug Reserven auch für längere Arbeiten. Leicht verstellbar ist die Werkzeugauflage für die gewünschten Drehselarbeiten und der Reitstock mit Spindelspitze dient als zweite Fixierung des Werkstückes. Die Konstruktion ist verwindungssteif dank Doppelführungsrahmen, wobei der max. Drehseldurchmesser 280 mm und die Spitzenweite (Werkstücklänge) bis zu 1.000 mm beträgt. Für materialgerechte Drehzahlen (890/1.260/1.760/2.600 min⁻¹) sorgt die vierfach verstellbare Einstellmöglichkeit. Stirnmitnehmer und Planscheibe sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung




- Stirnmitnehmer und Planscheibe sind im Lieferumfang enthalten
- Leicht verstellbare Werkzeugauflage für exakte Drehselarbeiten
- Reitstock mit Spindelspitze als zweite Fixierung des Werkstückes
- Verwindungssteife Konstruktion dank des Doppelführungsrahmens
- 4-fach verstellbare Geschwindigkeit für materialgerechte Drehzahl
- Extrastarker 400W Motor mit höheren Reserven für längere Arbeiten

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Max. Leistung (S2 S2time) | 400 W 30 min |
| - Max. Drehseldurchmesser | 280 mm |
| - Spitzenweite | 1000 mm |
| - Spindeldrehzahl | 890 1260 1760 2600 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 22.86 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 25.57 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 895 x 228 x 385 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 25.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 895 x 228 x 380 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 384 768 0 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Profi Drechselsatz 5-tlg.
Drehelmaschinen-Zubehör
Art.-Nr.: 4311200
EAN-Code: 4006825431551
Einhell

Vierbackenfutter für Drechsm.
Drehelmaschinen-Zubehör
Art.-Nr.: 49455295
EAN-Code: 4009314552959
KWB by Einhell