

ASUS ROG-STRIX-750G - Netzteil - 750 Watt

Produktbeschreibung: ASUS ROG-STRIX-750G - Netzteil (intern) -
ATX12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom
100-240 V - 750 Watt

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller: ASUS
Hersteller Artikel Nr: 90YE00P3-B0NA00
EAN: 4711081722366



Beschreibung:

Das ROG-Strix-Netzteil liefert High-End-Performance für Core-Gamer. Der massive ROG-Kühler und die Axial-Tech-Lüfter sorgen für Kühlung, während sich die Low-RDS(on)-MOSFETs und japanischen Premium-Kondensatoren mit Leichtigkeit um die Stromversorgung kümmern. Das Ergebnis ist ein unglaublich leises und effizientes Netzteil, das selbst für extrem intensive Gaming-Szenarien genug Reserven bietet.

Key Selling Points:

- ROG-Kühlkörper decken wichtige Komponenten ab; niedrigere Temperaturen resultieren in einer längeren Lebensdauer und geringerer Geräusentwicklung
- Das Axial-Tech-Lüfterdesign bietet eine kleinere Lüfternabe, durch die längere Lüfterblätter ermöglicht werden, sowie einen Sperring, der den abwärtsgerichteten Luftdruck erhöht
- Ein Doppelkugellager hält bis zu doppelt so lange wie ein Gleitlager
- Die 0dB-Technologie sorgt für eine niedrige Geräusentwicklung bei weniger anspruchsvollen Spielen
- Eine 80-Plus-Gold-Zertifizierung ist das Ergebnis von japanischen Kondensatoren und anderen Premium-Komponenten
- Kosmetische Anpassungen sind über ein magnetisches Logo und verschiedene Aufkleber möglich, mit denen du die sichtbare Seite nach deinem Geschmack personalisieren kannst
- Vollständig modulare Kabel sorgen dafür, dass dein System aufgeräumt und übersichtlich bleibt

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG-STRIX-750G - Netzteil - 750 Watt
Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 62 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A

Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Kühlsystem	135-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	2 x ROG-Embleme, ROG-Logomagnet, 3 ROG-Etiketten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 16 cm x 8.6 cm