

Bosch Bohrer - für Holz, Metall, Dämmstoffe, Aluminium, Sandwich-Materialien, Holz mit Nägeln, Bauplatte, Platten, leichte Baumaterialien, Gipskartonplatten

Produktbeschreibung: Bosch - Bohrer - Spiralbohrer - 12 mm - zylindrisch - Länge: 400 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör

Hersteller: Bosch

Hersteller Artikel Nr: 2608596337

EAN: 3165140059435

Beschreibung:

Robuster Installationsbohrer für Verschalungen. Der Bohrer und das Schaftende sind verschraubt - für ein geringes Bruchrisiko und einen optimierten reibungslosen Betrieb. Die auslaufende Nut und der Versatz zwischen Bohrer und Schaftenden verhindern ein Verklemmen auch bei feuchtem Holz, während genügend Stärke vorhanden ist, um im Holz enthaltene Nägel zu durchschneiden. Bohrer mit extra langem Schaft für ein vielseitiges Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien, z. B. für das Bauhandwerk (Verschalung) und Innenmontagen, Klempnerarbeiten, Heizungs- und Elektroinstallation. Für Verschalungen, Platten, Bretter, Balken, Gipsplatten, leichte Baumaterialien, Isolierungen und Metall, z. B. Metallplatten, geschichtete Materialien mit Stahl, Aluminium oder Formblech. Der zylindrische Schaft ist für alle Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter geeignet.

Key Selling Points:

- Bohrer und Schaftende sind verschraubt, für ein geringes Bruchrisiko und einen reibungslosen Betrieb
- Auslaufende Spiralnute sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz
- Extra langer Schaft für ein flexibles Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Bohrer - für Holz, Metall, Dämmstoffe, Aluminium, Sandwich-Materialien, Holz mit Nägeln, Bauplatte, Platten, leichte Baumaterialien, Gipskartonplatten
Produkttyp	Bohrer - Spiralbohrer
Geeignet für	Holz, Metall, Dämmstoffe, Aluminium, Sandwich-Materialien, Holz mit Nägeln, Bauplatte, Platten, leichte Baumaterialien, Gipskartonplatten
Durchmesser	12 mm
Länge	400 mm
Schaft	Zylindrisch - 8 mm
Material	Schnellarbeitsstahl (HSS)

