


## BCAB-L-07-BK

Wellrohr, PA 6 HB, leichte Ausführung, RAL 9005, NW07



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	PA6 UL94-HB
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	140 °C
<b>Einsatzgebiete</b>	Maschinen-Anlagenbau
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9005
<b>NW</b>	7
<b>Außendurchmesser ED</b>	10 mm
<b>Ø Innen</b>	6,8 mm
<b>Profilweite A</b>	2,7 mm
<b>Breite B</b>	1,8 mm
<b>Biegeradius R</b>	18 mm
<b>Wandstärke S</b>	0,2 mm
<b>Ausführung</b>	leicht
<b>Typ</b>	BCAB-L-07-BK
<b>Bestellnr. RAL 9005</b>	10109181
<b>Verpackungseinheit</b>	50 m
<b>EAN Nummer</b>	4007686083637
<b>Zolltarifnummer</b>	39173900
<b>ETIM-Klasse</b>	EC001175

### Empfohlenes Zubehör

<b>EBFS-07-12-BK</b>	10106861
<b>EMBFS-07-12-BK</b>	10106893

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



<b>BCC-07-BK</b>	10106939
<b>EBF45-07-12-BK</b>	10106956
<b>EBF90-07-12-BK</b>	10106974
<b>EMBF90-07-12-BK</b>	10107013
<b>EMBF45-07-12-BK</b>	10107318

07.08.2023


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)




Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com