



## ICY BOX IB-DK4034-CPD

### USB Type-C™ Notebook Dockingstation

#### Haupteigenschaften

- USB Type-C™ Notebook DockingStation mit bis zu sechs weiteren Anschlüssen
- **Eingang** (zu Notebook / PC): USB Type-C™/USB 3.0
- **Ausgang**: 1 x High Speed HDMI® Type-A  
2x USB 3.0 Type-A (USB 3.0 abwärtskompatibel zu USB 2.0)  
1x Gigabit Ethernet RJ45, 1x SD Kartenleser (getestet bis zu 128 GB)  
1x USB Type-C™ mit Power Delivery (PD) Funktion
- Notebookanzeige über HDMI® spiegeln und erweitern
- Bus powered, kein Netzteil erforderlich

**Hinweis:** Nur pass through von USB Type-C™ downstream zu upstream, zum Anschluss der Type-C™ Stromversorgung des verwendeten Notebooks.



#### Verpackungsinhalt

1x IB-DK4034-CPD, Schnellinstallationsanleitung

### Notebook DockingStation

Die USB Type-C™ Notebook DockingStation wurde zur Anschlussenerweiterung Ihres Notebooks oder anderer Computersysteme entwickelt. Mit der DockingStation können Sie über eine USB Type-C™ Schnittstelle Ihres Display Port Alt Mode fähigen Notebooks oder PCs eine weitere HDMI® Anzeigeeinheit, LAN Anschluss, USB Geräte, SD Karten und Ladefunktion über die PowerDelivery (PD) Funktion verwenden.

#### Technische Daten

<b>Modell</b>	IB-DK4034-CPD
<b>Artikel Nr.</b>	60213
<b>EAN / GTIN Code</b>	4250078165521
<b>Marke</b>	ICY BOX
<b>Farbe</b>	Silber/Weiß
<b>Material</b>	Aluminium + PC + ABS
<b>Chipsatz</b>	VL100, VL813, PS176, RTL8153

#### Eingangsschnittstelle

USB Type-C™ (UFP) vom Host PC, USB Type-C™ (DFP) zum Host PC (nur für die Stromversorgung des PC bis zu 20 V@5 A)

#### Ausgangsschnittstelle

1x High Speed HDMI®, 2x USB 3.0 Type-A (DFP), 1x Gigabit Ethernet RJ45, 1x SD Kartenleser, 1 x USB Type-C™ nur mit PD Funktion

#### USB 3.0 Geschwindigkeit

Bis zu 5 Gbit/s

#### HDMI

Bis zu 3840x2160@30 Hz

#### Stromversorgung

Bus powered über USB Type-C™ Anschluss

#### Betriebssystem


Windows® 10 und höher, Mac OS® 10.11.x und höher

#### Systemvoraussetzungen

PC mit USB Type-C™ Anschluss und VESA® USB DisplayPort™ Alt Mode Unterstützung



## ICY BOX IB-DK4034-CPD USB Type-C™ Notebook DockingStation



### Von Allem etwas

Mithilfe eines USB Type-C™ Hosts wird die Tür für fünf weitere Anschlüsse, 1x Gigabit Ethernet, 1x SD Kartenleser, 1x HDMI® und 2x USB 3.0 Type-A geöffnet. Zusätzlich können über den Power Delivery Port mobile Geräte geladen werden, wenn das entsprechende Netzteil angeschlossen wird.



### Ein bisschen Input

USB Type-C™ ist der neue Standard für PCs, Notebooks, Tablets o.Ä. Die hohe Datenübertragungsrate des USB 3.0 Protokolls von bis zu 5 Gbit/s kann sich sehen lassen und leistet diesem Adapter gute Dienste.



### Schlank und elegant

Durch die geringe Höhe liegt das IB-DK4034-CPD nicht nur gut in der Hand, es ist flexibel für alle Lebenslagen. Durch sein integriertes USB Type-C™ Kabel kann man sich immer einer Anschlussmöglichkeit mit den neuesten PCs, Laptops oder mobilen Geräten sicher sein.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 60 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 10,4 kg/Karton  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,161 kg  
**Nettogewicht:** 0,085 kg

**Abmessung/Karton:** 440x335x290 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 200x100x25 mm  
**Abmessung des Artikels:** 117x46x16 mm  
**Ursprungsland:** China