



Directional Microphone

RMN Uni

Richtmikrofon



GB Operating Instruction

1. What's in the Box

- 1 x „RMN Uni“ directional microphone
- 1 x anti-shock frame
- 1 x 3.5 mm TRRS plug
- 1 x 3.5 mm TRS plug
- 1 x Wind shield
- 1 x Storage bag

2. Safety Notes

- This product is intended for private, non-commercial use only.
- Use the product for its intended purpose only.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry environment.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry environment.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not attempt to service or repair the product yourself.
- Leave any and all service work to qualified experts.
- Keep this product, as all electrical products, out of the reach of children!
- Use the item only in moderate climatic conditions.
- Do not bend or crush the cable.
- Always pull directly on the plug when disconnecting the cable, never on the cable itself.

3. Connection to a smartphone, laptop, tablet, Mac, PC

- Connection to a smartphone, laptop, tablet, Mac, PC
- Slide the microphone housing into the clamp of the holder (shockproof frame).
- The microphone should be fixed in the middle and laid horizontally. For other sockets (USB-C, Lightning) please use a suitable adapter.
- Attach the windscreen to the front of the microphone
- Connect the 3.5mm TRRS plug (straight cable) to your device
- Open the audio or video recording app and start recording

4. Connection to a DSLR camera, camcorder, audio recorder

- Slide the microphone body into the clamp of the holder (shockproof frame).
- The microphone should be mounted centrally and laid horizontally.
- Attach the windscreen to the front of the microphone.
- Use the bracket to mount the microphone on the accessory shoe of your camera, camcorder, etc.
- Connect the 3.5mm TRS jack plug
- (Coiled cable) with your device.
- Directivity: Cardioid

5. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

6. Note on environmental protection



After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:

Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

7. Technical data

Connection	3,5-mm-Jack plug	
Model	Mono	
Sensitivity	-32dB +/-3dB	
Directivity	Cardioid	
Cable length	32 cm	
Impedance	2200 Ω	
Frequency range	50 Hz – 20 kHz	

D Bedienungsanleitung

1. Lieferumfang

- 1 x Richtmikrofon „RMN Uni“
- 1 x Anti-Shock-Rahmen
- 1 x 3,5-mm-TRS-Stecker
- 1 x 3,5-mm-TRS-Stecker
- 1 x Windschutz
- 1 x Aufbewahrungstasche

2. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

F Mode d'emploi

1. Composition de la référence

- 1 x Microphone directionnel „RMN Uni“
- 1 x Cadre anti-chocs
- 1 x Fiche jack mâle TRRS 3,5 mm
- 1 x Fiche jack mâle TRS 3,5 mm
- 1 x Protection contre le vent
- 1 x Sac de rangement

2. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à un usage domestique non commercial.
- Utilisez le produit exclusivement conformément à sa destination. Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- N'utilisez pas le produit dans les zones dans lesquelles l'utilisation d'appareils électroniques est interdite.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien.
- Délégez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !
- Utilisez l'article uniquement dans des conditions climatiques modérées.
- Faites attention à ne pas plier ni coincer le câble.
- Pour retirer le câble, tirez directement au niveau de la fiche et non du câble.

- Knicken und quetschen Sie das Kabel nicht.
- Ziehen Sie zum Entfernen des Kabels direkt am Stecker und niemals am Kabel.

3. Anschluss an Smartphone, Laptop, Tablet, Mac, PC

- Schieben Sie das Mikrofongehäuse in die Klemme der Halterung (Anti-Shock-Frame). Das Mikrofon muss mittig angebracht werden und waagrecht liegen.
- Bringen Sie den Windschutz an der Mikrofonvorderseite an
- Verbinden Sie den 3,5 mm TRRS-Stecker (gerades Kabel) mit ihrem Gerät. Bei anderen Buchsen (USB-C, Lightning) bitte passenden Adapter verwenden.
- Öffnen Sie die Audio- oder Videoaufnahme App und beginnen mit der Aufnahme

4. Anschluss an DSLR, Camcorder, Audio-Geräten

- Schieben Sie das Mikrofongehäuse in die Klemme der Halterung (Anti-Shock-Frame). Das Mikrofon muss mittig angebracht werden und waagrecht liegen.
- Bringen Sie den Windschutz an der Mikrofonvorderseite an.
- Montieren Sie das Mikrofon mit Hilfe der Halterung am Blitzschuh Ihrer Kamera, Camcorder etc.
- Verbinden Sie den 3,5 mm TRS-Stecker (Spiral-Kabel) mit ihrem Gerät.

5. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer

3. Connexion à un smartphone, ordinateur portable, tablette, Mac, PC

- Connexion à un smartphone, ordinateur portable, tablette, Mac, PC
- Faites glisser le corps du microphone dans la pince du support (cadre antichoc).
- Le microphone doit être fixé au centre et horizontalement. Pour les autres prises (USB-C, Lightning), veuillez utiliser un adaptateur approprié.
- Fixez la bonnette anti-vent à l'avant du microphone
- Connectez la fiche Jack TRRS 3,5mm (câble droit) à votre appareil
- Ouvrez l'application d'enregistrement audio ou vidéo et démarrez l'enregistrement

4. Connexion à un appareil photo reflex (DSLR), caméscope, enregistreur audio


- Connexion à un appareil photo reflex (DSLR), caméscope, enregistreur audio
- Faites glisser le corps du microphone dans la pince du support (cadre antichoc).
- Le microphone doit être fixé au centre et horizontalement.
- Fixez la bonnette anti-vent à l'avant du microphone.
- Utilisez le support pour monter le microphone sur la griffe porte-accessoire de votre appareil photo, caméscope, etc.
- Connectez la fiche Jack TRS 3,5mm (Câble spiralé) avec votre appareil.
- Directivité : Cardiode

5. Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par le non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.



www.hama.com/nep



Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

6. Hinweis zum Umweltschutz



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:

- Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

7. Technische Daten

Anschluss	3,5-mm-Klinkenstecker
Ausführung	Mono
Empfindlichkeit	-32dB +/-3dB
Richtcharakteristik	Niere
Kabellänge	32 cm
Impedanz	2200 Ω
Frequenzbereich	50 Hz – 20 kHz

6. Remarques concernant la protection de l'environnement



Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils

électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usagé(e) aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi les remettre à un revendeur. En permettant le recyclage des produits et des batteries, le consommateur contribuera ainsi à la protection de notre environnement. C'est un geste écologique.

7. Caractéristiques techniques

Connecteur	3,5-mm Jack
Modèle	Mono
Sensibilité	-32dB +/-3dB
Directivité	Cardiode
Longueur du câble	32 cm
Impedance	2200 Ω
Gamme de fréquences	50 Hz – 20 kHz

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

www.hama.com

+49 9091 502-0

