



ICY BOX IB-CAM301-HD

Full-HD Webcam mit Mikrofon

Haupteigenschaften

- Full-HD Webcam für Videos und Live-Streams in bester Qualität mit bis zu 1080p
- Hochauflösender CMOS-Sensor mit 30 Bildern pro Sekunde und 93° Blickwinkel
- HD-Autofokus und automatische Lichtkorrektur für scharfe Bilder in jeder Situation
- Stereo-Audio mit zwei omnidirektionalen Mikrofonen
- Ideal für Homeschooling, Homeoffice und Videoanrufe (Skype, Teams, Zoom, YouTube)
- Klemmfuß zur Montage am Monitor und mit integriertem ¼" Stativgewinde
- Kameralinsenabdeckung im Lieferumfang enthalten zum optionalen Gebrauch
- Plug & Play, keine Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich
- Anschluss per USB 2.0 Type-A, unterstützt OTG Protokoll



Verpackungsinhalt

1x IB-CAM301-HD, 1x Linsenabdeckung, 1x Handbuch

Homeoffice, Homeschooling & Streaming

Seit geraumer Zeit gehören Homeschooling und Homeoffice zum Alltag. Aber auch im Privatleben ist Videotelefonie wichtiger geworden – wer Familie und Freunde nicht besuchen kann, der möchte sie wenigstens sehen. Doch egal ob Skype, Zoom, Teams oder andere Videochat-Programme: Ohne eine ordentliche Webcam geht nichts. Viele Notebooks verfügen bereits über eine entsprechende Kamera, deren Qualität ist jedoch oft mäßig. Und Monitore für Desktop-PCs haben in der Regel noch keine eingebaute Kamera, eine Webcam ist daher immer die richtige Entscheidung.

Technische Daten

Modell	IB-CAM301-HD
Artikel Nr.	60892
EAN-Code	4250078172260
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Anschluss zum Hostcomputer	USB 2.0, integriertes Kabel (190 cm)
Übertragungsrate	Bis zu 480 Mbit/s
Plug & Play	Ja
Pixelgröße	3.0 µm x 3.0 µm
Aktive Pixel	1920 (H) x 1080 (V)
Videoformat	YUY2/MJPG
Betrachtungswinkel	D=93.4° / H=84.4° / V52°

Horizontale Auflösung

1920x1080@30 fps MJPEG, 1280x960@30 fps MJPEG, 1280x720@30 fps MJPEG, 800x600@30 fps MJPEG, 640x480@30 fps MJPEG, 320x240@30 fps MJPEG

Mikrofon Hörbereich

Zwei eingebaute omnidirektionale Mikrofone
Bei normalem Sprechen ist die Stimme innerhalb von 5 Metern klar und deutlich zu erkennen

Frequenzspektrum

300 Hz – 8 KHz

Format der Audiocodierung

PCM, Kompatibilität UAC1.0

LED

Betrieb und Zugriff

Stromversorgung

Bus-powered

Betriebssystem

Windows®, macOS® und für Android

Systemvoraussetzungen

Ein verfügbarer USB 2.0 Anschluss



ICY BOX **IB-CAM301-HD** Full-HD Webcam mit Mikrofon



Echt scharf!

Zur Optimierung der Bildqualität überzeugt die Kamera nicht nur mit 1920x1080 Pixeln und einer optischen Linse aus Glas, sondern sie ist zusätzlich mit automatischer Belichtungskorrektur, Weißabgleich und Autofokus ausgestattet, die einer Über- oder Unterbelichtung entgegenwirken und Sie immer im besten Licht erscheinen lässt.



"Hör-Gerät"

Diese Webcam nimmt nicht nur Bilder auf, sondern auch Töne, und das in hoher Qualität. Bei der IB-CAM301-HD kommen zwei omnidirektionale Mikrofone zum Einsatz. Ein Mikrofon nimmt die Stimme auf, das andere die Umgebungsgeräusche. Ein spezieller Prozessor filtert die Umgebungsgeräusche heraus, sodass der Gesprächspartner die Sprache deutlicher hört.



Halt mich fest!

Die IB-CAM301-HD ist mit einer klappbaren Halterung ausgestattet, mit der sie sowohl auf dem Tisch stehen als auch an einem Notebook-Bildschirm oder Computer-Monitor befestigt werden kann. Zusätzlich hat dieses Modell eine Befestigungsvorrichtung für ein Kamera-Stativ und ist somit optimal für alle Bedürfnisse vorbereitet.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 40 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 10,40 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,237 kg
Nettogewicht: 0,128 kg

Abmessung/Karton: 420x450x305 mm
Abmessung (mit Verp.): 55x101x200 mm
Abmessung des Artikels: 55x113x52 mm
Ursprungsland: China