

Produktdetails

1758 WN-53

1758 WN-53 Gehäuse mit Klappdeckel grau / blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	1758 WN-53
Bestellnummer	2CKA001724A2751
EAN	4011395992937
Beschreibung	1758 WN-53 Gehäuse mit Klappdeckel grau / blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . Lieferumfang ohne DKS-Sockel.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	ocean®

Montageart	Aufputzmontage
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau / blaugrün
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E1259
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	2d55acb4-0eeb-4581-8fa6-398a42011fdf Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	2d55acb4-0eeb-4581-8fa6-398a42011fdf Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	72 mm
Nettogewicht	105.5 g
Einbautiefe (t ₂)	45 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.09 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1259
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000080 - Aufputzgehäuse
ETIM 9	EC000080 - Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144003

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1492	2086 W-53 Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1491	2139 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1489	2136 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001764A0182	1867 EB Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach anthrazit - 63x63	1867 EB	1	Stück
2CKA001764A0216	1870 EB Sockel Lichtwellenleiter 2-fach anthrazit - 63x63	1870 EB	1	Stück
2CKA001764A0281	1872 EB Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach Cat 5 anthrazit - 63x63	1872 EB	1	Stück
2CKA001764A0133	1862 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 2-fach anthrazit - 63x63	1862 EB	1	Stück
2CKA001764A0083	1857 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 2-fach anthrazit - 63x63	1857 EB	1	Stück
2CKA001764A0075	1856 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1856 EB	1	Stück
2CKA001764A0067	1855 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 2-fach anthrazit - 63x63	1855 EB	1	Stück
2CKA001764A0059	1854 EB Sockel Steckverbinder Neutrik 1-fach anthrazit - 63x63	1854 EB	1	Stück
2CKA001764A0042	1853 EB Sockel Steckverbinder Neutrik 1-fach anthrazit - 63x63	1853 EB	1	Stück
2CKA001764A0034	1852 EB Sockel D-Subminiatur-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1852 EB	1	Stück
2CKA001764A0026	1851 EB Sockel D-Subminiatur-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1851 EB	1	Stück
2CKA001764A0018	1850 EB Sockel D-Subminiatur-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1850 EB	1	Stück
2CKA001764A0141	1863 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1863 EB	1	Stück
2CKA001764A0158	1864 EB Sockel Befehlsgeräte 1-fach anthrazit - 63x63	1864 EB	1	Stück
2CKA001764A0117	1860 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1860 EB	1	Stück
2CKA001764A0109	1859 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 2-fach anthrazit - 63x63	1859 EB	1	Stück
2CKA001764A0091	1858 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 2-fach anthrazit - 63x63	1858 EB	1	Stück
2CKA001764A0125	1861 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1861 EB	1	Stück

2CKA001764A0273	1871 EB Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach Cat 3 anthrazit - 63x63	1871 EB	1	Stück
2CKA001764A0208	1869 EB Sockel Blindabdeckung anthrazit - 63x63	1869 EB	1	Stück
2CKA001764A0166	1865 EB Sockel Befehlsgeräte 2-fach anthrazit - 63x63	1865 EB	1	Stück
2CKA001764A0174	1866 EB Sockel Modular-Jack-Einsätze 1-fach Cat 3 anthrazit - 63x63	1866 EB	1	Stück
2CKA001764A0332	1876 EB Sockel Steckverbinder Neutrik 2-fach anthrazit - 63x63	1876 EB	1	Stück
2CKA001761A1503	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	2137/11 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	2138 W-53 Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Daten / Telekommunikation / Antenne

