



ICY BOX IB-AC603b-U3

USB 3.2 Gen 1 Adapter für ein 2,5" Laufwerk

Haupteigenschaften

- Integriertes USB Kabel mit 16 cm Länge
- Werkzeuglose Festplattenmontage
- USB 3.2 Gen 1 mit bis zu 5 Gbit/s
- Für 2,5" SATA Laufwerke mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5 mm
- Für Windows®, macOS® und Chrome OS™



Verpackungsinhalt

1x IB-AC603b-U3 Adapter, 1x Schutzbox, 4x Abstandshalter
(2x 2,5 mm / 2x 5,0 mm), 1x Schnellinstallationsanleitung

Der IB-AC603b-U3 SATA Adapter bietet für 2,5" SATA Speichermedien ein zuverlässiges Zuhause ohne schnick schnack. Alle 2,5" SATA Speicher mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5 mm können blitzschnell und ohne Werkzeug installiert und mit dem universellen USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschluss angeschlossen werden. Einstecken und loslegen und schnellen Datenaustausch genießen. Durch die widerstandsfähige Schutzbox sind deine SSDs zusätzlich vor Staub und Erschütterungen perfekt aufbewahrt.

Technische Daten

Modell	IB-AC603b-U3
Artikel Nr.	60979
EAN-Code	4250078173137
Farbe	Anthrazit/schwarz
Material	Kunststoff
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.2 Gen 1 Type-A
USB Kabellänge	16 cm
Übertragungsrate	Bis zu 5 Gbit/s
Festplattengröße	2,5"
Festplattenhöhe	Bis zu 9,5 mm
Festplattenanschluss	SATA I,II,III (6 Gbit/s)
Festplattenkapazität	Unbeschränkt

UASP Unterstützung

Ja

HotSwap

Ja

Plug & Play

Ja

LED

Betrieb und Zugriff

Stromversorgung

Über USB

Betriebssystem

Für Windows®, macOS® und Chrome OS™

Systemvoraussetzungen

- Ein freier USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschluss an Ihrem Hostcomputer

- Unterstützt 2,5" SATA Laufwerke mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5 mm



ICY BOX **IB-AC603b-U3** USB 3.2 Gen 1 Adapter für ein 2,5" Laufwerk



Nützlich für Jedermann

IT finden wir überall, zu Hause und im Büro. Damit geht auch Speicher einher und der will vernünftig versorgt sein. Unser Adapter inklusive Schutzbox und 16 cm langem Anschlusskabel bietet für alle 2,5" SATA Speicher den richtigen Verwahrungsort und mit dem USB Type-A Stecker den gängigsten Anschluss.



Werkzeuglose Installation

Alle 2,5" SATA Speicher mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5 mm können blitzschnell und ohne Hilfsmittel installiert werden. Kein nerviges Suchen nach dem passenden Werkzeug. Für flachere Speichermedien sind Schaumstoffstreifen in den Deckel eingearbeitet, sodass die SSD immer fest im Gehäuse eingebettet ist.



Bestens geschützt

Mit dem Adapter und seiner passenden Kunststoff-Schutzbox ist die SSD auch unterwegs gegen Erschütterungen und Staub geschützt. Mit dem universellen USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschluss findet man praktisch überall eine Möglichkeit, komfortabel und schnell Daten auszutauschen.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 60 Stk. / Karton
Gesamtgewicht: 7,22 kg
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,109 kg
Nettogewicht: 0,054 kg

Abmessung/Karton: 440x330x290 mm
Abmessung (mit Verp.): 200x100x25 mm
Abmessung des Artikels: 123x75x16 mm
Ursprungsland: China