

Produktdetails

# 1702-84

## 1702-84 Aufputz-Gehäuse 2-fach studioweiß - future® linear



### Allgemeine Informationen

Typ	1702-84
Bestellnummer	2CKA001799A0902
EAN	4011395065976
Beschreibung	1702-84 Aufputz-Gehäuse 2-fach studioweiß - future® linear
Langbeschreibung	Aufputz-Gehäuse 2-fach zur Aufnahme von Einsätzen, Zentralscheiben und Abdeckrahmen für future®, future® linear

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Einheiten	2
Schalterdesign	future® linear
Montageart	Aufputzmontage
Montage-Ausrichtung	horizontal vertikal
Ausführung der	unbehandelt

Oberfläche	glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3282
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	80 mm
Höhe des Produkts	151 mm
Tiefe des Produkts	42 mm
Nettogewicht	108 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	40 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0252

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.24 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4029
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000080 - Aufputzgehäuse
ETIM 9	EC000080 - Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144003

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1494	2087-82 Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse elfenbeinweiß - future® linear	2087-82	1	Stück
2CKA001761A1504	2087-83 Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse alusilber - 63x63	2087-83	1	Stück
2CKA001761A1495	2087-84 Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse studioweiß - future® linear	2087-84	1	Stück
2CKA001761A1498	2088-81 Leitungseinführung anthrazit - future® linear	2088-81	1	Stück
2CKA001761A1499	2088-82 Leitungseinführung elfenbeinweiß - solo®	2088-82	1	Stück
2CKA001761A1505	2088-83 Leitungseinführung alusilber - solo®	2088-83	1	Stück
2CKA001761A1500	2088-84 Leitungseinführung studioweiß - solo®	2088-84	1	Stück

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

