
Produktdetails

2061 U

2061 U Einsatz - 63x63

Allgemeine Informationen

Typ	2061 U
Bestellnummer	2CKA001511A0062
EAN	4011395058800
Beschreibung	2061 U Einsatz - 63x63
Langbeschreibung	Lichtsignal-Einsatz unbestückt Ohne Haube.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Leistung / Watt	5 V·A
Schalterdesign	63x63 Busch-balance® SI future® linear

Busch-axcent®
 Busch-axcent pur
 solo®
 carat®
 future
 Busch-dynasty®
 pur edelstahl
 Reflex SI
 Reflex SI Linear
 Reflex SI / SI Linear
 Busch-Duro 2000® SI
 Busch-Duro 2000® SI Linear
 alpha
 alpha exclusive®
 alpha nea®
 impuls
 Allwetter 44® (IP44)

Lampensockeltyp	Plug-in End Socket
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0475
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	39 mm
Nettogewicht	51 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.6 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0363
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144032

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001512A0201	2526-12 Abdeckung Lichtsignal flach rot - Reflex SI	2526-12	1	Stück
2CKA001512A0219	2526-13 Abdeckung Lichtsignal flach grün - Reflex SI	2526-13	1	Stück
2CKA001784A0578	8353 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8353	1	Stück
2CKA001784A0560	8352 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8352	1	Stück
2CKA001784A0545	8350 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8350	1	Stück
2CKA001784A0289	8345-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 12 V - Busch-Duro 2000® AP	8345-1	1	Stück
2CKA001784A0164	8344-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 8 V - Busch-Duro 2000® AP	8344-1	1	Stück
2CKA001784A0032	8337-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 24 V - Busch-Duro 2000® AP	8337-1	1	Stück
2CKA001512A0227	2526-14 Abdeckung Lichtsignal flach orange - Reflex SI	2526-14	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

