

Produktdetails

20 EUC-775

20 EUC-775 Steckdose SCHUKO® schwarz matt - impuls



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUC-775
Bestellnummer	2CKA002011A3886
EAN	4011395128961
Beschreibung	20 EUC-775 Steckdose SCHUKO® schwarz matt - impuls
Langbeschreibung	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) impuls schwarz matt.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Pole	2 P + E

Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	impuls
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Unterputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Beschriftung	ohne
RAL Nummer	RAL 9005 - tiefschwarz
Farbe	schwarz matt

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3432
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	45 mm
Nettogewicht	70 g
Einbautiefe (t ₂)	31 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0512

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.797 kg
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA100000E2778

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4133	1721-726 Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls	1721-726	1	Stück
2CKA001754A3492	1721-73 Abdeckrahmen 1-fach gold - impuls	1721-73	1	Stück
2CKA001754A2411	1721-74 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - impuls	1721-74	1	Stück
2CKA001754A4429	1721-774 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - impuls	1721-774	1	Stück
2CKA001754A4424	1721-775 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls	1721-775	1	Stück
2CKA001754A2510	1721-79 Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls	1721-79	1	Stück
2CKA001754A4313	1722-72 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1722-72	1	Stück
2CKA001754A4134	1722-726 Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls	1722-726	1	Stück
2CKA001754A3542	1722-73 Abdeckrahmen 2-fach gold - impuls	1722-73	1	Stück
2CKA001754A2429	1722-74 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls	1722-74	1	Stück
2CKA001754A4431	1722-774 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls	1722-774	1	Stück
2CKA001754A4425	1722-775 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls	1722-775	1	Stück
2CKA001754A2528	1722-79 Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls	1722-79	1	Stück
2CKA001754A4314	1723-72 Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - impuls	1723-72	1	Stück
2CKA001754A4135	1723-726 Abdeckrahmen 3-fach chrom - impuls	1723-726	1	Stück
2CKA001754A3591	1723-73 Abdeckrahmen 3-fach gold - impuls	1723-73	1	Stück
2CKA001754A2437	1723-74 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - impuls	1723-74	1	Stück
2CKA001754A4433	1723-774 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß matt - impuls	1723-774	1	Stück
2CKA001754A4426	1723-775 Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - impuls	1723-775	1	Stück
2CKA001754A2536	1723-79 Abdeckrahmen 3-fach champagner metallic - impuls	1723-79	1	Stück
2CKA001754A4315	1724-72 Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - impuls	1724-72	1	Stück
2CKA001754A4136	1724-726 Abdeckrahmen 4-fach chrom - impuls	1724-726	1	Stück
2CKA001754A3641	1724-73 Abdeckrahmen 4-fach gold - impuls	1724-73	1	Stück
2CKA001754A2445	1724-74 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - impuls	1724-74	1	Stück
2CKA001754A4434	1724-774 Abdeckrahmen 4-fach studioweiß matt - impuls	1724-774	1	Stück
2CKA001754A4427	1724-775 Abdeckrahmen 4-fach schwarz matt - impuls	1724-775	1	Stück
2CKA001754A2544	1724-79 Abdeckrahmen 4-fach champagner metallic - impuls	1724-79	1	Stück
2CKA001754A4316	1725-72 Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - impuls	1725-72	1	Stück
2CKA001754A4137	1725-726 Abdeckrahmen 5-fach chrom - impuls	1725-726	1	Stück
2CKA001754A3690	1725-73 Abdeckrahmen 5-fach gold - impuls	1725-73	1	Stück
2CKA001754A2452	1725-74 Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - impuls	1725-74	1	Stück
2CKA001754A4436	1725-774 Abdeckrahmen 5-fach studioweiß matt - impuls	1725-774	1	Stück
2CKA001754A4428	1725-775 Abdeckrahmen 5-fach schwarz matt - impuls	1725-775	1	Stück
2CKA001754A2551	1725-79 Abdeckrahmen 5-fach champagner metallic - impuls	1725-79	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

