

Produktdetails

20 EUN-866

20 EUN-866 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Edelstahl - pur edelstahl



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUN-866
Bestellnummer	2CKA002011A3851
EAN	4011395086896
Beschreibung	20 EUN-866 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Edelstahl - pur edelstahl
Langbeschreibung	2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	pur edelstahl
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Unterputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Edelstahl
Beschriftungsfeld	Ja
Lieferumfang	Zentralscheibe und Einsatz
Beschriftung	ohne
Farbe	Edelstahl

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3417
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
-----------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	45 mm
Nettogewicht	81.5 g
Einbautiefe (t ₂)	31 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0526

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.94 kg
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2764
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4318	1722-866K Abdeckrahmen 2-fach Edelstahl - pur edelstahl	1722-866K	1	Stück
2CKA001754A4319	1723-866K Abdeckrahmen 3-fach Edelstahl - pur edelstahl	1723-866K	1	Stück
2CKA001754A4320	1724-866K Abdeckrahmen 4-fach Edelstahl - pur edelstahl	1724-866K	1	Stück
2CKA001754A4321	1725-866K Abdeckrahmen 5-fach Edelstahl - pur edelstahl	1725-866K	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

