

Produktdetails

1702-914

1702-914 Aufputz-Gehäuse 2-fach alpinweiß -
Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ	1702-914
Bestellnummer	2CKA001799A0987
EAN	4011395190173
Beschreibung	1702-914 Aufputz-Gehäuse 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Einheiten	2
Schalterdesign	Busch-balance® SI
Montageart	Aufputzmontage
Montage-Ausrichtung	horizontal vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend

Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3323
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	80 mm
Höhe des Produkts	151 mm
Tiefe des Produkts	42 mm
Nettogewicht	108 g
Einbautiefe (t ₂)	40 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.24 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4067
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000080 - Aufputzgehäuse
ETIM 9	EC000080 - Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144003

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1500	2088-84 Leitungseinführung studioweiß - solo®	2088-84	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

