


Produktdetails

20 EUCBL-14-212

20 EUCBL-14-212 Steckdosen-Einsatz
SCHUKO® Safety+ mit Kotrolllicht; LED /grün
orange - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUCBL-14-212
Bestellnummer	2CKA002013A5283
EAN	4011395100646
Beschreibung	20 EUCBL-14-212 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit Kotrolllicht; LED /grün orange - Reflex SI
Langbeschreibung	Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit erhöhtem Berührungsschutz
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A

Frequenz (f)	50 ... 60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Typ Stromversorgung	ergänzend
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Leuchtmittel	Kotrolllicht; LED
Montageart	Unterputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Lieferumfang	Zentralscheibe und Einsatz
Beschriftung	ohne
RAL Nummer	RAL 2004 - reinorange
Farbe	orange
Lampenfarbe	grün
Anwendungsbereich	Gesundheitswesen
Sicherheitsfunktionen	Safety+

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3585
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
-----------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	45 mm
Nettogewicht	80 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0506

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.8 kg
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2874
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4093	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen mit Sichtfenster Busch-Duro® 2000 SI	1721 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A2239	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen mit Sichtfenster Busch-Duro® 2000 SI	1722 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4094	Abdeckrahmen senkrecht 2-fach Rahmen mit Sichtfenster Busch-Duro® 2000 SI	1722 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A3708	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen mit Sichtfenster Busch-Duro® 2000 SI	1723 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4096	Abdeckrahmen senkrecht 3-fach Rahmen mit Sichtfenster Busch-Duro® 2000 SI	1723 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4098	Abdeckrahmen senkrecht 4-fach Rahmen mit Sichtfenster Busch-Duro® 2000 SI	1724 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A2213	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen mit Sichtfenster	1732 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4095	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen mit Sichtfenster waagerecht	1732 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A3716	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen mit Sichtfenster	1733 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4097	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen mit Sichtfenster waagerecht	1733 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4099	Abdeckrahmen 4-fach Rahmen mit Sichtfenster waagerecht	1734 NSKA-212	1	Stück
2CKA001725A0662	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen	2511 JH-212	1	Stück
2CKA001725A0548	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen	2511-212	1	Stück
2CKA001725A0613	2511-212-506 Abdeckrahmen 1-fach Rahmen	2511-212-506	1	Stück
2CKA001725A1489	Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen 1-fach Rahmen	2511-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0555	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen	2512-212	1	Stück
2CKA001725A0621	2512-212-506 Abdeckrahmen 2-fach Rahmen	2512-212-506	1	Stück
2CKA001725A1490	Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen 2-fach Rahmen	2512-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0563	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen	2513-212	1	Stück
2CKA001725A0639	2513-212-506 Abdeckrahmen 3-fach Rahmen	2513-212-506	1	Stück
2CKA001725A1491	Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen 3-fach Rahmen	2513-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0571	Abdeckrahmen 4-fach Rahmen	2514-212	1	Stück
2CKA001725A1492	Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen 4-fach Rahmen	2514-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0589	Abdeckrahmen 5-fach Rahmen	2515-212	1	Stück
2CKA001725A1493	Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen 5-fach Rahmen	2515-212K-102	1	Stück
2CKA001719A0111	2518-212 Abdeckrahmen mit Klappdeckel 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2518-212	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

