

Produktdetails

2365 SWLW

2365 SWLW Stecker 415 V perlweiß



Allgemeine Informationen

Typ	2365 SWLW
Bestellnummer	2CKA002591A0063
EAN	4011395257005
Beschreibung	2365 SWLW Stecker 415 V perlweiß
Langbeschreibung	Winkelstecker Winkelstecker, 25 A Mit Kabeltülle.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	415 V
Bemessungsstrom (I_n)	25 A
Konfiguration der Kontakte	3P+N+E
Bauform	Busch-Perilex®
Montageart	sonstige

Steckdosentyp	mit Schutzkontakt
Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff
Position der Kabeleinführung	rechtwinklig
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	perlweiß

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4244
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	52.9 mm
Höhe des Produkts	113.6 mm
Tiefe des Produkts	74.2 mm
Nettogewicht	184.5 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0495

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.04 kg
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Tschechische Republik (CZ)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3386
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000462 - Perilex-Stecker
ETIM 9	EC000462 - Perilex-Stecker
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA002550A0028	2365 JW Busch-Perilex® Steckdose mit Schutzkontakt weiß	2365 JW	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

