

Produktdetails

# 1758 WN-54

## 1758 WN-54 Gehäuse mit Klappdeckel alpinweiß - ocean®



### Allgemeine Informationen

Typ	1758 WN-54
Bestellnummer	2CKA001724A4264
EAN	4011395079775
Beschreibung	1758 WN-54 Gehäuse mit Klappdeckel alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> . Lieferumfang ohne DKS-Sockel.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	ocean®
Montageart	Aufputzmontage
Montage-Ausrichtung	vertikal

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia
Schutzabdeckung	Klappdeckel

## Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E1286
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	2d55acb4-0eeb-4581-8fa6-398a42011fdf Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	2d55acb4-0eeb-4581-8fa6-398a42011fdf Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	72 mm
Nettogewicht	105.5 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	45 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.09 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1286
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000080 - Aufputzgehäuse
ETIM 9	EC000080 - Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144003

Accessories					
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CKA001761A1508	2136 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück	
2CKA001761A1509	2138 W-54 Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück	
2CKA001761A1511	2139 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück	
2CKA001761A1510	2086 W-54 Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück	
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück	
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück	
2CKA001761A1512	2137/10 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück	
2CKA001761A1513	2137/11 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück	
2CKA001764A0182	1867 EB Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach anthrazit - 63x63	1867 EB	1	Stück	
2CKA001764A0216	1870 EB Sockel Lichtwellenleiter 2-fach anthrazit - 63x63	1870 EB	1	Stück	
2CKA001764A0281	1872 EB Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach Cat 5 anthrazit - 63x63	1872 EB	1	Stück	
2CKA001764A0133	1862 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 2-fach anthrazit - 63x63	1862 EB	1	Stück	
2CKA001764A0083	1857 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 2-fach anthrazit - 63x63	1857 EB	1	Stück	
2CKA001764A0075	1856 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1856 EB	1	Stück	
2CKA001764A0067	1855 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 2-fach anthrazit - 63x63	1855 EB	1	Stück	
2CKA001764A0059	1854 EB Sockel Steckverbinder Neutrik 1-fach anthrazit - 63x63	1854 EB	1	Stück	
2CKA001764A0042	1853 EB Sockel Steckverbinder Neutrik 1-fach anthrazit - 63x63	1853 EB	1	Stück	
2CKA001764A0034	1852 EB Sockel D-Subminiatur-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1852 EB	1	Stück	
2CKA001764A0026	1851 EB Sockel D-Subminiatur-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1851 EB	1	Stück	
2CKA001764A0018	1850 EB Sockel D-Subminiatur-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1850 EB	1	Stück	
2CKA001764A0141	1863 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1863 EB	1	Stück	
2CKA001764A0158	1864 EB Sockel Befehlsgeräte 1-fach anthrazit - 63x63	1864 EB	1	Stück	
2CKA001764A0117	1860 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1860 EB	1	Stück	
2CKA001764A0109	1859 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 2-fach anthrazit - 63x63	1859 EB	1	Stück	
2CKA001764A0091	1858 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 2-fach anthrazit - 63x63	1858 EB	1	Stück	
2CKA001764A0125	1861 EB Sockel Kommunikations-Steckverbinder 1-fach anthrazit - 63x63	1861 EB	1	Stück	
2CKA001764A0273	1871 EB Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach Cat 3 anthrazit - 63x63	1871 EB	1	Stück	
2CKA001764A0208	1869 EB Sockel Blindabdeckung anthrazit - 63x63	1869 EB	1	Stück	
2CKA001764A0166	1865 EB Sockel Befehlsgeräte 2-fach anthrazit - 63x63	1865 EB	1	Stück	
2CKA001764A0174	1866 EB Sockel Modular-Jack-Einsätze 1-fach Cat 3 anthrazit - 63x63	1866 EB	1	Stück	
2CKA001764A0332	1876 EB Sockel Steckverbinder Neutrik 2-fach anthrazit - 63x63	1876 EB	1	Stück	

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Daten / Telekommunikation / Antenne

