


Produktdetails

## 3015 EUC-214

### 3015 EUC-214 Steckdosen-Einsatz NEMA alpinweiß - Reflex SI



#### Allgemeine Informationen

Typ	3015 EUC-214
Bestellnummer	2CKA002125A0052
EAN	4011395666500
Beschreibung	3015 EUC-214 Steckdosen-Einsatz NEMA alpinweiß - Reflex SI
Langbeschreibung	Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Reflex SI/SI Linear. Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

#### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0054

#### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	125 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	15 A
Frequenz (f)	60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	60 Hz

Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Montageart	Unterputzmontage
Steckdosentyp	NEMA
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Lieferumfang	Zentralscheibe und Einsatz
Beschriftung	ohne
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	alpinweiß

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4184
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
-----------------------------------	------

## Abmessungen

Breite des Produkts	12 mm
Höhe des Produkts	32 mm
Tiefe des Produkts	71 mm
Nettogewicht	91 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	32 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0621

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.91 kg
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3334
----------------------------	-----------------

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

