

Produktdetails

# 8226 EB

## 8226 EB Deckeneinbaulautsprecher 8 cm (3") 13 cm studioweiß



### Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | 8226 EB   |
| Bestellnummer    | 2CKA008200A0201   |
| EAN              | 4011395207635   |
| Beschreibung     | 8226 EB Deckeneinbaulautsprecher 8 cm (3") 13 cm studioweiß   |
| Langbeschreibung | Deckenlautsprecher mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Inkl. austauschbarem Lautsprechergitter. Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm |

### Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

### Technische Daten

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Frequenz (f)                       | 50...20000 Hz      |
| Anzahl elektrodynamischer Treiber  | 1                  |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Montageart        | Einbau                          |
| Einbaulage        | Deckeneinbau                    |
| Ausführung        | 13 cm                           |
| Farbe             | studioweiß                      |
| Anwendungsbereich | Datenkommunikation / Multimedia |

## Umwelt

|  |  |
|--|--|
| Umgebungstemperatur                                | (Betrieb) -40 ... +70 °C                           |
| Schutzart  | IP20   |
| RoHS Status  | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information                                   | 2CKA200000E6742                                    |
| REACH Erklärung                                    | 2CKA309999E9999                                    |
| Konfliktmineralien<br>Reporting Template<br>(CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

## Abmessungen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Breite des Produkts           | 188 mm |
| Höhe des Produkts             | 188 mm |
| Tiefe des Produkts            | 77 mm  |
| Nettogewicht                  | 938 g  |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 72 mm  |

## Bestelldaten

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge                   | 1 Stück        |
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 1.223 kg       |
| Zolltarifnummer                       | 85366990       |
| Herkunftsland                         | China (CN)     |

## Zertifikate und Deklarationen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung -<br>CE | 2CKA200000E6742 |
|-------------------------------|-----------------|

## Klassifizierungen

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 8         | EC000652 - Lautsprecher  |
| ETIM 9         | EC000652 - Lautsprecher  |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt<br>(Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C  |
| CN8            | 8536 69 90   |

## Accessories

| Identifier      | Description   | Type       | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|------------|----------|-----------------|
| 2CKA008200A0278 | 8217 U-101 Einsatz Busch-Radio DAB+ / RDS Bluetooth schwarz - 63x63 | 8217 U-101 | 1        | Stück           |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Multimedia

