


Produktdetails

# 2661 U

## 2661 U Lichtsignal-Einsatz - 63x63



### Allgemeine Informationen

Typ	2661 U
Bestellnummer	2CKA001511A0096
EAN	4011395059005
Beschreibung	2661 U Lichtsignal-Einsatz - 63x63
Langbeschreibung	Lichtsignal-Einsatz mit E 10-Gewinde Ohne Haube.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Leistung / Watt	3 V·A
Schalterdesign	63x63 Busch-balance® SI future® linear

	Busch-axcent® Busch-axcent pur solo® carat® future Busch-dynasty® pur edelstahl Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear alpha alpha exclusive® alpha nea® impuls Allwetter 44® (IP44)
Lampensockeltyp	E10
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0476
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	39.5 mm
Nettogewicht	54.5 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	32 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.642 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0364
-------------------------------	-----------------

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144032

---

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001512A0193	2526-11 Abdeckung Lichtsignal flach glasklar - Reflex SI	2526-11	1	Stück
2CKA001512A0219	2526-13 Abdeckung Lichtsignal flach grün - Reflex SI	2526-13	1	Stück
2CKA001780A0022	8302 Glimmlampe orange Glühlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8302	1	Stück
2CKA001784A0248	8341 Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale	8341	1	Stück
2CKA001784A0263	8343 Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 24 V - Busch-Duro 2000® AP	8343	1	Stück
2CKA001784A0255	8342 Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 12 V - Busch-Duro 2000® AP	8342	1	Stück
2CKA001784A0222	8340 Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale weiß Glühlampe 240 V - Busch-Duro 2000® AP	8340	1	Stück
2CKA001565A0217	2664-13-101 Abdeckung Lichtsignal flach grün - Allwetter 44® (IP44)	2664-13-101	1	Stück
2CKA001512A0227	2526-14 Abdeckung Lichtsignal flach orange - Reflex SI	2526-14	1	Stück
2CKA001565A0191	2664-11-101 Abdeckung Lichtsignal flach glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2664-11-101	1	Stück
2CKA001565A0209	2664-12-101 Abdeckung Lichtsignal flach rot - Allwetter 44® (IP44)	2664-12-101	1	Stück
2CKA001730A0258	2101-32 Abdeckrahmen 1-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2101-32	1	Stück
2CKA001730A0276	2101-33 Abdeckrahmen 1-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2101-33	1	Stück
2CKA001730A0191	2101-34 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2101-34	1	Stück
2CKA001730A0225	2101-35 Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2101-35	1	Stück
2CKA001730A0277	2102-31 Abdeckrahmen 2-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2102-31	1	Stück
2CKA001730A0266	2102-32 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2102-32	1	Stück
2CKA001730A0278	2102-33 Abdeckrahmen 2-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2102-33	1	Stück
2CKA001730A0209	2102-34 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2102-34	1	Stück
2CKA001730A0233	2102-35 Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2102-35	1	Stück
2CKA001730A0279	2103-31 Abdeckrahmen 3-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2103-31	1	Stück
2CKA001730A0274	2103-32 Abdeckrahmen 3-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2103-32	1	Stück
2CKA001730A0280	2103-33 Abdeckrahmen 3-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2103-33	1	Stück
2CKA001730A0217	2103-34 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2103-34	1	Stück
2CKA001730A0241	2103-35 Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2103-35	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

