

Produktdetails

# 1511 U

## 1511 U Überwachungs-Einsatz Busch-Infoline® Reset-Kontakt - 63x63



### Allgemeine Informationen

Typ	1511 U
Bestellnummer	2CKA001582A0332
EAN	4011395092491
Beschreibung	1511 U Überwachungs-Einsatz Busch-Infoline® Reset-Kontakt - 63x63
Langbeschreibung	Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen. Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss. Minimale Kurzschluss-/Unterbrechungsdauer (0/2 Sek.) bis Alarmauslösung über interne Steckbrücke wählbar. Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar). Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B6649
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0011

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	15 V
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Verlustleistung	1 W

Anzahl Ausgänge	1
Bauform	Busch-Infoline®
Produktreihe	Busch-Infoline®
Schalterdesign	63x63 Busch-balance® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur solo® carat® future Busch-dynasty® Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung	Reset-Kontakt
Anwendungsbereich	Sicherheitstechnik Gesundheitswesen

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +40 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0500
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	37 mm
Nettogewicht	33.5 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	21 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.073 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Polen (PL)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E0500
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144064

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001582A0345	1571 CN-214 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Busch-Infoline® Alarmmelder Einzeltaster alpinweiß - Reflex SI	1571 CN-214	1	Stück
2CKA001582A0346	1571 CN-84 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Busch-Infoline® Alarmmelder Tipptaster studioweiß - 63x63	1571 CN-84	1	Stück
2CKA001582A0331	1518 U Einsatz Busch-Infoline® Netzgerät - 63x63	1518 U	1	Stück
2CKA001582A0335	1539 U Relais-Einsatz Busch-Infoline® - 63x63	1539 U	1	Stück
2CKA001582A0336	1563 U-12 Alarmmelde-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte / Summer nach DIN VDE 0834 - 63x63	1563 U-12	1	Stück
2CKA001582A0338	1564 U-12 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte nach DIN VDE 0834 - 63x63	1564 U-12	1	Stück
2CKA001582A0339	1564 U-13 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte nach DIN VDE 0834 - 63x63	1564 U-13	1	Stück
2CKA001582A0340	1564 U-15 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte nach DIN VDE 0834 - 63x63	1564 U-15	1	Stück
2CKA001582A0341	1566 U Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte - 63x63	1566 U	1	Stück
2CKA001582A0342	1520/1 UK Signal-/Absteltaster-Einsatz	1520/1 UK	1	Stück
2CKA001582A0343	1520/1 UKZ Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur	1520/1 UKZ	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

