

Produktdetails

6540-84-102

6540-84-102 Zentralscheibe für Dimmer
Drehknopf mit Glimmlampe ohne studioweiß -
63x63



Allgemeine Informationen

Typ	6540-84-102
Bestellnummer	2CKA006599A2953
EAN	4011395125434
Beschreibung	6540-84-102 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe ohne studioweiß - 63x63
Langbeschreibung	Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Dimmer
Schalterdesign	63x63 future® linear

Busch-axcent®
 Busch-axcent pur
 solo®
 carat®
 future

Leuchtmittel	Glimmlampe
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftung	ohne
Ausführung	Drehknopf
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6076
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	63 mm
Höhe des Produkts	63 mm
Tiefe des Produkts	15.6 mm
Nettogewicht	24 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0676

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.28 kg
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Schweden)	1360050
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CKA200000E6076
-------------------------	-----------------

CE

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006512A0057	2247 U Busch-Drehdimmer UP, RL, 20-500 W Dreh- / Druckknopf	2247 U	1	Stück
2CKA006599A2274	3856 Einsatz Dimmer Glimmlampe 230 V	3856	1	Stück
2CKA006515A0704	2250 U Busch-Drehdimmer UP, R, 60-600 W Dreh- / Druckknopf	2250 U	1	Stück
2CKA006513A0568	6513 U-102 Busch-Drehdimmer UP, RC, 40-420 W Dreh- / Druckknopf	6513 U-102	1	Stück
2CKA006519A0011	6519 U Busch-Drehdimmer UP, RC, 40-550 W	6519 U	1	Stück
2CKA006599A2035	2112 U-101 Dimmer-Einsatz Drehknopf	2112 U-101	1	Stück
2CKA006513A0589	6592 U Busch-Drehdimmer, Nebenstelle UP Dreh- / Druckknopf	6592 U	1	Stück
2CKA006520A0226	6520 U Einsatz Dreh- / Druckknopf	6520 U	1	Stück
2CKA006513A0587	6591 U-101 Busch-Drehdimmer UP, RLC, 60-420 W Dreh- / Druckknopf	6591 U-101	1	Stück
2CKA006517A0016	6517 U-101 Busch-Serienschalter/Drehdimmer UP, RL, 60-400 W Drehknopf	6517 U-101	1	Stück
2CKA006512A0334	6523 U-102 Einsatz Dreh- / Druckknopf	6523 U-102	1	Stück
2CKA006512A0344	6523 UR-103 Dimmer-Einsatz Dreh- / Druckknopf	6523 UR-103	1	Stück
2CKA006599A3025	2116 U Dimmer-Einsatz DALI Dreh- / Druckknopf	2116 U	1	Stück
2CKA006599A3026	2116/11 U Dimmer-Einsatz DALI Dreh- / Druckknopf	2116/11 U	1	Stück
2CKA006599A2985	2117 U Einsatz DALI Dreh- / Druckknopf	2117 U	1	Stück
2CKA006599A2986	2117/11 U Einsatz DALI Dreh- / Druckknopf	2117/11 U	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronische Bedienelemente

