

Produktdetails

6540-885-102

6540-885-102 Zentralscheibe für Dimmer  
Drehknopf mit Glimmlampe ohne schwarz matt -  
63x63



Allgemeine Informationen

Typ	6540-885-102
Bestellnummer	2CKA006599A2966
EAN	4011395129487
Beschreibung	6540-885-102 Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe ohne schwarz matt - 63x63
Langbeschreibung	Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Dimmer
Schalterdesign	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur carat®

Leuchtmittel	Glimmlampe
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftung	ohne
Ausführung	Drehknopf
RAL Nummer	RAL 9005 - tiefschwarz
Farbe	schwarz matt
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6083
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	63 mm
Höhe des Produkts	63 mm
Tiefe des Produkts	15.6 mm
Nettogewicht	22.8 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0676

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.305 kg
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Schweden)	1360450
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E6083
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

8538 90 99

eClass

V11.0 : 27144002

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006512A0057	2247 U Busch-Drehdimmer UP, RL, 20-500 W Dreh- / Druckknopf	2247 U	1	Stück
2CKA006599A2274	3856 Einsatz Dimmer Glimmlampe 230 V	3856	1	Stück
2CKA006515A0704	2250 U Busch-Drehdimmer UP, R, 60-600 W Dreh- / Druckknopf	2250 U	1	Stück
2CKA006513A0568	6513 U-102 Busch-Drehdimmer UP, RC, 40-420 W Dreh- / Druckknopf	6513 U-102	1	Stück
2CKA006519A0011	6519 U Busch-Drehdimmer UP, RC, 40-550 W	6519 U	1	Stück
2CKA006599A2035	2112 U-101 Dimmer-Einsatz Drehknopf	2112 U-101	1	Stück
2CKA006513A0589	6592 U Busch-Drehdimmer, Nebenstelle UP Dreh- / Druckknopf	6592 U	1	Stück
2CKA006520A0226	6520 U Einsatz Dreh- / Druckknopf	6520 U	1	Stück
2CKA006513A0587	6591 U-101 Busch-Drehdimmer UP, RLC, 60-420 W Dreh- / Druckknopf	6591 U-101	1	Stück
2CKA006517A0016	6517 U-101 Busch-Serienschalter/Drehdimmer UP, RL, 60-400 W Drehknopf	6517 U-101	1	Stück
2CKA006512A0334	6523 U-102 Einsatz Dreh- / Druckknopf	6523 U-102	1	Stück
2CKA006512A0344	6523 UR-103 Dimmer-Einsatz Dreh- / Druckknopf	6523 UR-103	1	Stück
2CKA006599A3025	2116 U Dimmer-Einsatz DALI Dreh- / Druckknopf	2116 U	1	Stück
2CKA006599A3026	2116/11 U Dimmer-Einsatz DALI Dreh- / Druckknopf	2116/11 U	1	Stück
2CKA006599A2986	2117/11 U Einsatz DALI Dreh- / Druckknopf	2117/11 U	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronische Bedienelemente

