

Produktdetails

1565-11

1565-11 Haube für Lichtsignal Lichtsignal flach
glasklar - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ	1565-11
Bestellnummer	2CKA001565A0167
EAN	4011395583203
Beschreibung	1565-11 Haube für Lichtsignal Lichtsignal flach glasklar - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Haube für Lichtsignal Für Lichtsignale, glasklar.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Schalterdesign	Busch-balance® SI future® linear impuls Busch-axcent® Busch-axcent pur
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Steckmontage
Ausführung	Lichtsignal flach

Farbe	glasklar
-------	----------

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0489
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	41 mm
Höhe des Produkts	41 mm
Tiefe des Produkts	11.2 mm
Nettogewicht	3.5 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0292

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.06 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E0489
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000060 - Haube für Lichtsignal
ETIM 9	EC000060 - Haube für Lichtsignal
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144023

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001753A5408	1756-79 Zentralscheibe champagner metallic - impuls	1756-79	1	Stück
2CKA001512A0228	1756-914 Zentralscheibe Busch-Infolicht® alpinweiß - Busch-balance® SI	1756-914	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Licht / Signalisierung

