

Produktdetails

## 20 EUC-866

# 20 EUC-866 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Edelstahl - pur edelstahl



### Allgemeine Informationen

Typ	20 EUC-866
Bestellnummer	2CKA002011A3850
EAN	4011395086889
Beschreibung	20 EUC-866 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Edelstahl - pur edelstahl
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Material: Edelstahl Anti fingerprint.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	250 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A
Frequenz (f)	50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Pole	2 P + E

Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	pur edelstahl
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Unterputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Kralle Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Edelstahl
Beschriftungsfeld	Nein
Lieferumfang	Zentralscheibe und Einsatz
Beschriftung	ohne
Farbe	Edelstahl

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3416
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	45 mm
Nettogewicht	69.5 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	31 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0505

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.97 kg
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -  
CE

2CKA100000E2763

**Klassifizierungen**

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

**Accessories**

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4318	1722-866K Abdeckrahmen 2-fach Edelstahl - pur edelstahl	1722-866K	1	Stück
2CKA001754A4319	1723-866K Abdeckrahmen 3-fach Edelstahl - pur edelstahl	1723-866K	1	Stück
2CKA001754A4320	1724-866K Abdeckrahmen 4-fach Edelstahl - pur edelstahl	1724-866K	1	Stück
2CKA001754A4321	1725-866K Abdeckrahmen 5-fach Edelstahl - pur edelstahl	1725-866K	1	Stück

**Kategorien**

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

