

Produktdetails

2533 WN-54

2533 WN-54 Gehäuse alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	2533 WN-54
Bestellnummer	2CKA001724A4281
EAN	4011395094648
Beschreibung	2533 WN-54 Gehäuse alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Standardausführung, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät. * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	ocean®
Montageart	Aufputzmontage
Montage-Ausrichtung	vertikal

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E1294
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	7473f2a2-c06f-45c5-9e63-e4f63ccb067 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	7473f2a2-c06f-45c5-9e63-e4f63ccb067 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	65 mm
Nettogewicht	87 g
Einbautiefe (t ₂)	60 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0586

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.1 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1294
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000080 - Aufputzgehäuse
ETIM 9	EC000080 - Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144003

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1508	2136 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	2138 W-54 Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	2139 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	2086 W-54 Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001761A1512	2137/10 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	2137/11 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Daten / Telekommunikation / Antenne

