

Produktdetails

# 2621 WN-54-201

## 2621 WN-54-201 Schalter Einzeltaster Wippe 1-polig 1 Schließer 0 Wechsler alpinweiß - ocean®



### Allgemeine Informationen

Typ	2621 WN-54-201
Bestellnummer	2CKA001484A0378
EAN	4011395079683
Beschreibung	2621 WN-54-201 Schalter Einzeltaster Wippe 1-polig 1 Schließer 0 Wechsler alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Mit 2 unabhängigen Meldekontakten. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> .

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0046

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	250 V

Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )	10 A
Konfiguration der Kontakte	1 Schließer
Anzahl Pole	1
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Schließer	1
Anzahl Wippschalter	1
Schalterdesign	ocean®
Bedienteilausführung	Wippe
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Ausführung	Einzelaster
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

## Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0454
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	122 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.41 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0342
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000029 - Taster
ETIM 9	EC000029 - Taster
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144044

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1508	2136 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	2138 W-54 Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	2139 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	2086 W-54 Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001784A0777	2152 NLI-53 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001761A1512	2137/10 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	2137/11 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück
2CKA001714A0294	2622-12-101 Tastersymbol rot - Allwetter 44® (IP44)	2622-12-101	1	Stück
2CKA001714A0286	2622 TR-101 Tastersymbol Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 TR-101	1	Stück
2CKA001714A0278	2622 KI-101 Tastersymbol Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 KI-101	1	Stück
2CKA001714A0260	2622 LI-101 Tastersymbol Symbol "Licht" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 LI-101	1	Stück
2CKA001714A0252	2622 N-101 Tastersymbol ohne glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 N-101	1	Stück
2CKA001784A0719	8358 Glühlampe mit Anschlussleitung Schalter / Taster weiß Glühlampe 24 V - Busch-Duro 2000® AP	8358	1	Stück
2CKA001784A0321	8346-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8346-1	1	Stück
2CKA001784A0529	8335-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 12 V - Busch-Duro 2000® AP	8335-1	1	Stück
2CKA001784A0024	8333-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 3 ... 8 V - Busch-Duro 2000® AP	8333-1	1	Stück
2CKA001784A0016	8332-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8332-1	1	Stück

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

