


Produktdetails

2001/6/6 U

2001/6/6 U Druckfolgeschalter-Einsatz 1 Wippe
(n) Wechsel- / Wechselschaltung



Allgemeine Informationen

Typ	2001/6/6 U
Bestellnummer	2CKA001012A1671
EAN	4011395603901
Beschreibung	2001/6/6 U Druckfolgeschalter-Einsatz 1 Wippe(n) Wechsel- / Wechselschaltung
Langbeschreibung	Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze. In Verbindung mit LED-Leuchten oder Sparlampen geringer Leistung kann es zur Selbstzündung kommen (Leuchtmittel und/oder die impuls-Aura-Beleuchtung flackert). Abhilfe: Kompensator 6596 parallel zur Last einsetzen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0025

Technische Daten

Datenblatt, technische	No document needed
------------------------	--------------------

Information

Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	10 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Anzahl Wippschalter	1
Schalterdesign	impuls
Schaltungsart	Wechsel- / Wechselschaltung
Bedienteilausführung	Wippe / Taste
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Beleuchtung	nicht beleuchtet
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0117
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	45 mm
Nettogewicht	60 g
Einbautiefe (t_2)	32 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0482

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.6 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE 2CKA100000E0020

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001590 - Installationsschalter
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144053

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4133	1721-726 Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls	1721-726	1	Stück
2CKA001754A3492	1721-73 Abdeckrahmen 1-fach gold - impuls	1721-73	1	Stück
2CKA001754A2411	1721-74 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - impuls	1721-74	1	Stück
2CKA001754A4429	1721-774 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - impuls	1721-774	1	Stück
2CKA001754A4424	1721-775 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls	1721-775	1	Stück
2CKA001754A2510	1721-79 Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls	1721-79	1	Stück
2CKA001754A4313	1722-72 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1722-72	1	Stück
2CKA001754A4134	1722-726 Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls	1722-726	1	Stück
2CKA001754A3542	1722-73 Abdeckrahmen 2-fach gold - impuls	1722-73	1	Stück
2CKA001754A2429	1722-74 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls	1722-74	1	Stück
2CKA001754A4431	1722-774 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls	1722-774	1	Stück
2CKA001754A4425	1722-775 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls	1722-775	1	Stück
2CKA001754A2528	1722-79 Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls	1722-79	1	Stück
2CKA001754A4314	1723-72 Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - impuls	1723-72	1	Stück
2CKA001754A4135	1723-726 Abdeckrahmen 3-fach chrom - impuls	1723-726	1	Stück
2CKA001754A3591	1723-73 Abdeckrahmen 3-fach gold - impuls	1723-73	1	Stück
2CKA001754A2437	1723-74 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - impuls	1723-74	1	Stück
2CKA001754A4433	1723-774 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß matt - impuls	1723-774	1	Stück
2CKA001754A4426	1723-775 Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - impuls	1723-775	1	Stück

2CKA001754A2536	1723-79 Abdeckrahmen 3-fach champagner metallic - impuls	1723-79	1	Stück
2CKA001754A4315	1724-72 Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - impuls	1724-72	1	Stück
2CKA001754A4136	1724-726 Abdeckrahmen 4-fach chrom - impuls	1724-726	1	Stück
2CKA001754A3641	1724-73 Abdeckrahmen 4-fach gold - impuls	1724-73	1	Stück
2CKA001754A2445	1724-74 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - impuls	1724-74	1	Stück
2CKA001754A4434	1724-774 Abdeckrahmen 4-fach studioweiß matt - impuls	1724-774	1	Stück
2CKA001754A4427	1724-775 Abdeckrahmen 4-fach schwarz matt - impuls	1724-775	1	Stück
2CKA001754A2544	1724-79 Abdeckrahmen 4-fach champagner metallic - impuls	1724-79	1	Stück
2CKA001754A4316	1725-72 Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - impuls	1725-72	1	Stück
2CKA001754A4137	1725-726 Abdeckrahmen 5-fach chrom - impuls	1725-726	1	Stück
2CKA001754A3690	1725-73 Abdeckrahmen 5-fach gold - impuls	1725-73	1	Stück
2CKA001754A2452	1725-74 Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - impuls	1725-74	1	Stück
2CKA001754A4436	1725-774 Abdeckrahmen 5-fach studioweiß matt - impuls	1725-774	1	Stück
2CKA001754A4428	1725-775 Abdeckrahmen 5-fach schwarz matt - impuls	1725-775	1	Stück
2CKA001754A2551	1725-79 Abdeckrahmen 5-fach champagner metallic - impuls	1725-79	1	Stück
2CKA001740A0071	3050 UP-Dose Hohlwand 1-fach blau	3050	1	Stück
2CKA002148A0120	2148 Einsatz - Stylo	2148	1	Stück
2CKA001714A0295	2144 LI Sticker Blindenschrift Symbol "Licht"	2144 LI	1	Stück
2CKA001740A0061	3048/10 Montageset 1-fach mit Putzschablone, Montagehilfe, RFID-chip blau - Busch-axcent®	3048/10	1	Stück
2CKA001740A0072	3058/10 Montageset 1-fach blau - Busch-axcent®	3058/10	1	Stück
2CKA001740A0083	3068/10 Montageset blau - Busch-axcent®	3068/10	1	Stück
2CKA001784A0545	8350 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8350	1	Stück
2CKA001784A0560	8352 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8352	1	Stück
2CKA001784A0578	8353 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8353	1	Stück
2CKA001784A0552	8360 Glimmlampe orange Glimmlampe 230 V rot - Busch-Duro 2000® AP	8360	1	Stück
2CKA001784A0586	8362 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V gelb - Busch-Duro 2000® AP	8362	1	Stück
2CKA001784A0594	8363 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V weiß - Busch-Duro 2000® AP	8363	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Mechanische Einsätze

