


Produktdetails

## 2001/6 UKGL-101

### 2001/6 UKGL-101 Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe



#### Allgemeine Informationen

Typ	2001/6 UKGL-101
Bestellnummer	2CKA001022A0615
EAN	4011395644805
Beschreibung	2001/6 UKGL-101 Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe
Langbeschreibung	Mit Glimmlampe. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose (Beton) Kontrolllampe für Ersatzbedarf 8305. Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.

#### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0029

#### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit Beleuchtung
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	250 V

)	
Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )	10 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Anzahl Wippschalter	1
Schalterdesign	impuls
Schaltungsart	Aus- und Wechselschaltung
Bedienteilausführung	Wippe / Taste
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Leuchtmittel	Glimmlampe
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Beleuchtung	beleuchtet
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Lampenfarbe	orange

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0214
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	45 mm
Nettogewicht	74 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	32 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0481

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.74 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0115
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001590 - Installationsschalter
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144053

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001413A0897	2021/6 UK Druckfolgeschalter-Einsatz 1-polig 1 Wippe(n) Einzeltaster mit Glühlampe 1 Wechsler	2021/6 UK	1	Stück
2CKA001012A1705	2021/6 UNV Druckfolgeschalter-Einsatz 1-polig 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Wechsler	2021/6 UNV	1	Stück
2CKA001012A2069	2021/6 UNV-201 Druckfolgeschalter-Einsatz 1-polig 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Wechsler	2021/6 UNV-201	1	Stück
2CKA001413A1051	2021/6 US-201 Druckfolgeschalter-Einsatz 1-polig 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Wechsler	2021/6 US-201	1	Stück
2CKA001022A0623	2001/2 UKGL-101 Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) 2-polig mit Glühlampe	2001/2 UKGL-101	1	Stück
2CKA001012A1622	2001/5 U Druckfolgeschalter-Einsatz 2 Wippe(n) Serienschaltung	2001/5 U	1	Stück
2CKA001012A1630	2001/7 U Druckfolgeschalter-Einsatz 1 Wippe(n) Kreuzschaltung	2001/7 U	1	Stück
2CKA001754A4133	1721-726 Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls	1721-726	1	Stück
2CKA001754A3492	1721-73 Abdeckrahmen 1-fach gold - impuls	1721-73	1	Stück
2CKA001754A2411	1721-74 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - impuls	1721-74	1	Stück
2CKA001754A4429	1721-774 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - impuls	1721-774	1	Stück
2CKA001754A4424	1721-775 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls	1721-775	1	Stück
2CKA001754A2510	1721-79 Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls	1721-79	1	Stück
2CKA001754A4313	1722-72 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1722-72	1	Stück
2CKA001754A4134	1722-726 Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls	1722-726	1	Stück
2CKA001754A3542	1722-73 Abdeckrahmen 2-fach gold - impuls	1722-73	1	Stück
2CKA001754A2429	1722-74 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls	1722-74	1	Stück
2CKA001754A4431	1722-774 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls	1722-774	1	Stück
2CKA001754A4425	1722-775 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls	1722-775	1	Stück
2CKA001754A2528	1722-79 Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls	1722-79	1	Stück
2CKA001754A4314	1723-72 Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - impuls	1723-72	1	Stück
2CKA001754A4135	1723-726 Abdeckrahmen 3-fach chrom - impuls	1723-726	1	Stück
2CKA001754A3591	1723-73 Abdeckrahmen 3-fach gold - impuls	1723-73	1	Stück
2CKA001754A2437	1723-74 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - impuls	1723-74	1	Stück
2CKA001754A4433	1723-774 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß matt - impuls	1723-774	1	Stück

2CKA001754A4426	1723-775 Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - impuls	1723-775	1	Stück
2CKA001754A2536	1723-79 Abdeckrahmen 3-fach champagner metallic - impuls	1723-79	1	Stück
2CKA001754A4315	1724-72 Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - impuls	1724-72	1	Stück
2CKA001754A4136	1724-726 Abdeckrahmen 4-fach chrom - impuls	1724-726	1	Stück
2CKA001754A3641	1724-73 Abdeckrahmen 4-fach gold - impuls	1724-73	1	Stück
2CKA001754A2445	1724-74 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - impuls	1724-74	1	Stück
2CKA001754A4434	1724-774 Abdeckrahmen 4-fach studioweiß matt - impuls	1724-774	1	Stück
2CKA001754A4427	1724-775 Abdeckrahmen 4-fach schwarz matt - impuls	1724-775	1	Stück
2CKA001754A2544	1724-79 Abdeckrahmen 4-fach champagner metallic - impuls	1724-79	1	Stück
2CKA001754A4316	1725-72 Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - impuls	1725-72	1	Stück
2CKA001754A4137	1725-726 Abdeckrahmen 5-fach chrom - impuls	1725-726	1	Stück
2CKA001754A3690	1725-73 Abdeckrahmen 5-fach gold - impuls	1725-73	1	Stück
2CKA001754A2452	1725-74 Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - impuls	1725-74	1	Stück
2CKA001754A4436	1725-774 Abdeckrahmen 5-fach studioweiß matt - impuls	1725-774	1	Stück
2CKA001754A4428	1725-775 Abdeckrahmen 5-fach schwarz matt - impuls	1725-775	1	Stück
2CKA001754A2551	1725-79 Abdeckrahmen 5-fach champagner metallic - impuls	1725-79	1	Stück
2CKA001740A0071	3050 UP-Dose Hohlwand 1-fach blau	3050	1	Stück
2CKA002148A0120	2148 Einsatz - Stylo	2148	1	Stück
2CKA001714A0295	2144 LI Sticker Blindenschrift Symbol "Licht"	2144 LI	1	Stück
2CKA001740A0061	3048/10 Montageset 1-fach mit Putzschablone, Montagehilfe, RFID-chip blau - Busch-axcent®	3048/10	1	Stück
2CKA001740A0072	3058/10 Montageset 1-fach blau - Busch-axcent®	3058/10	1	Stück
2CKA001740A0083	3068/10 Montageset blau - Busch-axcent®	3068/10	1	Stück
2CKA001784A0545	8350 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8350	1	Stück
2CKA001784A0560	8352 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8352	1	Stück
2CKA001784A0578	8353 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8353	1	Stück
2CKA001784A0552	8360 Glimmlampe orange Glimmlampe 230 V rot - Busch-Duro 2000® AP	8360	1	Stück
2CKA001784A0586	8362 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V gelb - Busch-Duro 2000® AP	8362	1	Stück
2CKA001784A0594	8363 Glimmlampe Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V weiß - Busch-Duro 2000® AP	8363	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Mechanische Einsätze

