

Produktdetails

# 2601/6-32

## 2601/6-32 Schalter Wippe / Taste Aus- und Wechselschaltung weiß - Busch-Duro 2000® AP



### Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | 2601/6-32   |
| Bestellnummer    | 2CKA001042A0944   |
| EAN              | 4011395512104   |
| Beschreibung     | 2601/6-32 Schalter Wippe / Taste Aus- und Wechselschaltung weiß - Busch-Duro 2000® AP |
| Langbeschreibung | Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Mit beiliegender Bodenplatte.                  |

### Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
| Verdrahtungsplan               | 2CKA000097E0045    |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed     |
| Funktion                           | mit Beleuchtung        |
| Bemessungsspannung ( $U_r$ )       | 250 V                  |
| Bemessungsstrom ( $I_n$ )          | 10 A                   |
| Maximaler Schaltstrom              | Leuchtstofflampen 10 A |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Anzahl Wippschalter       | 1                            |
| Schalterdesign            | Busch-Duro 2000® AP          |
| Schaltungsart             | Aus- und Wechselschaltung    |
| Bedienteilausführung      | Wippe / Taste                |
| Anschlussart Geräte       | Steckklemme                  |
| Montageart                | Aufputzmontage               |
| Befestigungsart           | Schraube                     |
| Montage-Ausrichtung       | vertikal                     |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt<br>glänzend      |
| Werkstoff                 | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beschriftungsfeld         | Nein                         |
| Beleuchtung               | wahlweise                    |
| RAL Nummer                | RAL 1013 - perlweiß          |
| Farbe                     | weiß                         |

## Umwelt

|  |  |
|--|--|
| Schutzart                                    | IP20   |
| RoHS Status                                  | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information                             | 2CKA200000E0249                                    |
| REACH Erklärung                              | 2CKA309999E9999                                    |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

## Abmessungen

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Breite des Produkts | 83 mm           |
| Höhe des Produkts   | 83 mm           |
| Tiefe des Produkts  | 39 mm           |
| Nettogewicht        | 95.5 g          |
| Maßzeichnung        | 2CKA000097E0725 |

## Bestelldaten

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge                | 1 Stück          |
| Menge Verpackungseinheit 1         | Karton 10 Stück  |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1 kg             |
| Zolltarifnummer                    | 85365080         |
| Herkunftsland                      | Deutschland (DE) |

## Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0153 |
|----------------------------|-----------------|

## Klassifizierungen

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| ETIM 8 | EC001590 - Installationsschalter |
|--------|----------------------------------|

|                |   |
|----------------|---|
| ETIM 9         | EC001590 - Installationsschalter  |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C   |
| CN8            | 8536 50 80  |
| eClass         | V11.0 : 27144053  |

## Accessories

| Identifizier    | Description   | Type   | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|--------|----------|-----------------|
| 2CKA001784A0024 | 8333-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster<br>weiß Glühlampe 3 ... 8 V - Busch-Duro 2000® AP  | 8333-1 | 1        | Stück           |
| 2CKA001784A0321 | 8346-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster<br>orange Glühlampe 230 V - Busch-Duro<br>2000® AP | 8346-1 | 1        | Stück           |
| 2CKA001784A0529 | 8335-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster<br>weiß Glühlampe 12 V - Busch-Duro 2000® AP       | 8335-1 | 1        | Stück           |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

