

Produktdetails

## 20 EUCBL-214

# 20 EUCBL-214 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit Kotrolllicht; LED /grün alpinweiß - Reflex SI



### Allgemeine Informationen

Typ	20 EUCBL-214
Bestellnummer	2CKA002013A5281
EAN	4011395100622
Beschreibung	20 EUCBL-214 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ mit Kotrolllicht; LED /grün alpinweiß - Reflex SI
Langbeschreibung	Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen. Reflex SI/SI Linear.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit erhöhtem Berührungsschutz
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	250 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A

Frequenz (f)	50 ... 60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Leuchtmittel	Kotrolllicht; LED
Montageart	Unterputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Lieferumfang	Zentralscheibe und Einsatz
Beschriftung	ohne
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Lampenfarbe	grün
Anwendungsbereich	Gesundheitswesen
Sicherheitsfunktionen	Safety+

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3584
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	45 mm
Nettogewicht	80 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	32 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0506

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.8 kg
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

### Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2873
-------------------------------	-----------------

---

### Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

---

### Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4058	1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A2163	1722 NS-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1722 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4059	1722 NSKA-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A3724	1723 NS-214 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	1723 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4061	1723 NSKA-214 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1723 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4183	1724 NS-214 MU Cover Frame 4-fach alpine white - Reflex SI / SI Linear	1724 NS-214 MU	1	Stück
2CKA001754A4063	1724 NSKA-214 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1724 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A2171	1732 NS-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1732 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4060	1732 NSKA-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1732 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A3732	1733 NS-214 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	1733 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4062	1733 NSKA-214 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1733 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4064	1734 NSKA-214 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1734 NSKA-214	1	Stück
2CKA001725A1009	2511 JH-214 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2511 JH-214	1	Stück
2CKA001725A0928	2511-214 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2511-214	1	Stück
2CKA001725A1494	2511-214K-102 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2511-214K-102	1	Stück
2CKA001725A0936	2512-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	2512-214	1	Stück
2CKA001725A1495	2512-214K-102 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2512-214K-102	1	Stück
2CKA001725A0944	2513-214 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	2513-214	1	Stück
2CKA001725A1496	2513-214K-102 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2513-214K-102	1	Stück
2CKA001725A0951	2514-214 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI	2514-214	1	Stück
2CKA001725A1497	2514-214K-102 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2514-214K-102	1	Stück
2CKA001725A0969	2515-214 Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Reflex SI	2515-214	1	Stück
2CKA001725A1498	2515-214K-102 Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2515-214K-102	1	Stück
2CKA001719A0061	2518-214 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2518-214	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

