

MD125U4 Mobile USB4 Dockingstation (DFS)

Eine leistungsstarke und zugleich mobile USB4 Dockingstation für Ihr Surface.

K32857WW

Produktbeschreibung

Die innovative mobile Dockingstation MD125U4 USB4 wurde exklusiv für Surface entwickelt und nutzt die Leistungsfähigkeit der USB4-Technologie, um die Produktivität zu steigern und das Beste aus Ihrem Surface herauszuholen - am Schreibtisch oder unterwegs.

Mit der ganzen Leistung von USB4, einschließlich Dual 4K-Unterstützung, bis zu 40 Gbit/s Upstream-Geschwindigkeit und bis zu 100 W Power Pass-Through, maximiert die MD125U4 Ihre Produktivität an jedem Ort.

Der Power-Pass-Through ist die ideale Lösung für hybride Arbeitskräfte, die mit weniger Gewicht und Unordnung unterwegs sein wollen, denn er macht ein zusätzliches Netzteil überflüssig. Eine Vielzahl von leistungsfähigen Anschlüssen reduziert den Bedarf an zusätzlichen Adaptern auf ein Minimum.

Ob am Schreibtisch oder unterwegs - das MD125U4 ist die perfekte mobile Dockingstation für Ihr Surface.

Funktionen

- Kensington entwickelt gemeinsam mit Microsoft professionelle Konnektivitätslösungen, die genauso gut aussehen wie sie funktionieren. Schließen Sie Ihr Surface Gerät wie gewohnt an und erleben Sie ein perfektes Docking- und Ladeerlebnis.
- Diese Dockingstation ist führend in der USB4-Verbindungstechnologie und unterstützt USB4-, Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- und USB-C 3.2-Geräte mit Windows 10 oder höher.
- 2 x HDMI 2.1-Anschlüsse liefern bis zu 8K @ 30 Hz für einen Monitor und bis zu 4K @ 120 Hz für zwei Monitore. Erweitern Sie Ihre visuelle Produktivität mit der Auflösung, dem Kontrast und der Farbtiefe von Ultra HD.
- Verbinden Sie Ihr USB-C-Netzteil (80 W oder höher) mit der Dockingstation, um das Gerät mit Strom zu versorgen, oder versorgen Sie die Dockingstation und die angeschlossenen Geräte unterwegs über den Surface-Akku. Mit dem optionalen 100 W Power Adapter (separat erhältlich) erhalten Sie Video, Daten und Strom in einer Dockingstation.
- Erhöhen Sie die Produktivität mit einer Upstream-Geschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s. Enthält 1 x USB-C 3.2 Gen2-Anschluss, der Datenübertragung und Power-Passthrough unterstützt (5V/0,9A Laden über Bus-Power, bis zu 100W Laden über Power-Pass-Through), 2 x USB-A 3.2 Gen2-Anschlüsse und 1 x 2,5 Gbit/s Ethernet-Anschluss.
- Ideal für hybride Arbeitskräfte, denn die Dockingstation passt in den Rucksack oder die Tragetasche und ermöglicht somit auch von unterwegs produktive Arbeitsbedingungen. Die matte Soft-Touch-Beschichtung und die weiche Stoffoberfläche bieten Schutz und harmonisieren mit Ihrem Arbeitsbereich.
- Verstauen Sie einfach das 25 cm lange USB4-Kabel ordentlich für den Transport oder bei Nichtgebrauch.
- Sie können sich darauf verlassen, dass Kensington mit einer 3-jährigen Garantie hinter der MD125U4 steht.



Produktinformationen

Durchschnitts-gewicht 0.16kg

Retail Verpackung Informationen

Tiefe 181mm
 Breite 28mm
 Höhe 128mm
 Durchschnitts-gewicht 0.16kg
 UPC# 085896328575
 Einheit Menge 0

Umverpackung Informationen

Tiefe 195mm
 Breite 160mm
 Höhe 155mm
 Durchschnitts-gewicht 1.01kg
 UPC# 50085896328570
 Einheit Menge 5