

DIGITUS Etikettendrucker 300dpi

DA-81021
EAN 4016032487036



Bar Code Label Drucker, 300dpi Thermal Direct/Transfer, USB, LAN, Serial

Der DIGITUS Etikettendrucker ist ein hochwertiger Thermodrucker für den individuellen und geschäftlichen Etikettendruck der bequem auf dem Schreibtisch Platz findet. Der Drucker bietet eine Auflösung von 300 DPI, eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 101mm/s und eine USB 2.0/RS-232/Ethernet Schnittstelle. Der Drucker ist ideal für Produktkennzeichnung, Versand-Etiketten, den Einzelhandel und andere Etikettier Anwendungen. Die Etikettenrolle befindet sich direkt im Gehäuse.

Der Etikettendrucker ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für die Erstellung von Versandetiketten und Barcodeetiketten im Büro und Zuhause

- Auflösung 300 DPI
- Druckverfahren Thermotransfer / Thermodirekt
- Max. Druckgeschwindigkeit: 101,6mm (4")/s Max.
- Max. Druckbreite/Länge: 104mm (4.09") /1016mm (40")
- Druck Medien: Endlos, Lücke, schwarze Markierung, Leporello und Lochung
- Medienbreite/Dicke: 25,4-118mm (1,0-4,6") / 0,06-0,254mm (2,36-10mil)
- Medienkerndurchmesser 25,4-76,2 mm (1-3")
- Etikettenlänge: 10-1016mm 0.39-40"
- Kapazität der Etikettenrolle 127 mm (5") (Außendurchmesser)
- Farbbandkapazität Max.: 300m
- Breite des Farbbandes: 110mm
- Farbbandkern-Innendurchmesser: 25,4mm (1")

- Leistungsmerkmale: Prozessor 32-bit CPU
- Speicher 4MB Flash-Speicher, 8MB SDRAM, SD-Kartenleser für Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB
- Schnittstelle: USB2.0/Serial/Ethernet
- Interne Schriftarten: 8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten, Windows-Schriftarten können von der Software heruntergeladen werden
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
- 2D-Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code, Aztec
- Drehung: 0°, 90°, 180°, 270°
- Emulation: TSPL, EPL, ZPL, DPL
- Abmessungen 302,5mm (T) x 234mm (B) x 194,8mm (H)
- Gewicht 2,6kg

Lieferumfang

- 1x Etikettendrucker
- 1x Netzteil
- 1x Netzteil
- 1x USB-Kabel
- 1x Test-Etikettenpapier
- 2x Etikettenrolle Aufnahme
- 1x Papphülse
- 1x Farbband
- 1x Farbband Recycling-Rolle
- 2x Farbband Schnecke
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	4	16,00	57,50	42,00	61,70	149.006,00
Innen-VPE	1	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	4,00	40,50	27,50	29,00	32.298,80
Netto einzeln ohne VP	1	2,60	30,30	23,40	19,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

