

Lindy Slim Line - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M)

zu DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 3 m - rund - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) - unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160) - unterstützt 4K 144 Hz (3840 x 2160) - unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320) - 1080p-Unterstützung - 240 Hz - 2560 x 1600 (WQXGA) Support 240 Hz - 2560 x 1600 (WQXGA) Support 144 Hz - 1080p-Unterstützung - 144 Hz - Schwarz



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36463
EAN/UPC	4002888364638

Beschreibung

Lindy Slim Line - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 3 m - rund, unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160), unterstützt 4K 144 Hz (3840 x 2160), unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), 1080p-Unterstützung, 240 Hz, 2560 x 1600 (WQXGA) Support 240 Hz, 2560 x 1600 (WQXGA) Support 144 Hz, 1080p-Unterstützung, 144 Hz - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lindy Slim Line - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 3 m
Typ	DisplayPort-Kabel
Technologie	Dreifachisolierung
Besonderheiten	Rund, unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), unterstützt 4K 60 Hz (4096 x 2160), unterstützt 4K 144 Hz (3840 x 2160), unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), 1080p-Unterstützung, 240 Hz, 2560 x 1600 (WQXGA) Support 240 Hz, 2560 x 1600 (WQXGA) Support 144 Hz, 1080p-Unterstützung, 144 Hz, Kupferblankleiter, HDR-Support, HDR10-Support, Chroma Subsampling (4:4:4), schmales Steckergehäuse, 3D-Support
Länge	3 m
Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen	DisplayPort 1.4
Farbe	Schwarz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.