



4 Port USB 3.1 Gen 2 Typ C Metall Hub

No.: 43094

Beschreibung

- Zum Anschluss von zwei Typ A- und zwei Typ C-Geräten USB 3.1 Gen 2 an einem Typ C Port mit Datenraten bis 10Gbit/s
- Strapazierfähiger USB Hub - perfekt für industrielle Anwendungen
- Robustes Metallgehäuse mit hohem EMV-Schutz und integrierten Halterungen zur Montage
- Stromversorgung über Netzteil oder Terminal Block
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy 4 Port USB 3.1 Metall Hub wurde entwickelt, um zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen mit USB 3.1 Gen 2 Datenraten bis 10 Gbit/s zu gewährleisten. Der Industrie-Hub im robusten Metallgehäuse bietet hervorragenden EMV-Schutz. Die integrierten Halterungen zur Montage machen ihn zur idealen Lösung für industrielle Umgebungen.

Alle Typ C-Buchsen des Hubs erlauben den Anschluss von verschraubbaren USB 3.1 Kabeln, die mit der 'USB-IF Type C Locking Specification' kompatibel sind. Jeder USB Port ist einzeln kurzschlussgeschützt und alle vier USB Ports unterstützen den Battery Charging Standard 1.2 mit einer Gesamtladeleistung von 17,5 Watt. Der Hub kann über das beiliegende Netzteil oder den Terminal Block mit Strom versorgt werden, sodass eine sichere, stabile Stromversorgung gewährleistet wird.

Technische Details

Spezifikationen

- USB Standard: USB 3.1 Gen 2
- Unterstützte Bandbreite: 10 Gbit/s
- Chipsatz: VL820
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C, Thunderbolt 3
- Power Delivery: -
- Spezielle Eigenschaften: Unterstützt Battery Charging 1.2; erlaubt den Anschluss von USB-Kabeln Typ C mit Schrauben; Terminal Block

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Buchse)
- Ausgänge: 2 x USB Typ A (Buchse), 2 x USB Typ C (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1 mm DC-Buchse

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 135x60x24mm (5.31x2.36x0.94in)

- Kabellänge: -
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.229kg (0.5lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 95% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 4A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 230x198x63mm (9.06x7.8x2.48in)
- Gesamtgewicht: 0.667kg (1.47lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- 4 Port USB 3.1 Typ C Metall Hub
- 0.6m USB 3.1 Gen 2 Kabel Typ C, verschraubbar
- Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US, AUS)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43094
- EAN: 4002888430944