

iiyama ProLite LE4341S-B2 - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 1080p 1920 x 1080 - schwarze Blende mit glänzender Oberfläche



Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LE4341S-B2
EAN/UPC	4948570123513

Beschreibung

iiyama ProLite LE4341S-B2 - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 1080p 1920 x 1080 - schwarze Blende mit glänzender Oberfläche

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LE4341S-B2 109 cm (43") Klasse (108 cm (42.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	109 cm (43")
Diagonale Größe	108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarze Blende mit glänzender Oberfläche
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Media Player
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	53 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	53.4 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	96.8 cm x 5.4 cm x 55.75 cm
Gewicht	8.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.