

Jabra SPEAK 510+ MS - Freisprechtelefon - Bluetooth

kabellos - USB - Zertifiziert für Skype für Unternehmen

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	7510-309
EAN/UPC	5706991016291



Beschreibung

Das Speak 510 ist eine benutzerfreundliche, persönliche Freisprechlösung für Konferenzgespräche mit USB- und Bluetooth - Konnektivität für effiziente und produktive Telefonkonferenzen jederzeit und überall. Dank optionalem USB-Adapter Jabra Link 370* genießen Sie bis zu 30 Meter Bewegungsfreiheit. Reiseetui im Lieferumfang enthalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra SPEAK 510+ MS - Freisprechtelefon
Produkttyp	Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Kompatibilität	Windows
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen	DSP, LED-Leuchten
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 3.0
Soundmodus	Mono
Soundeffekte	Crystal Clear
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 250 - 14000 Hz
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Bedienungselement	Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Intelligenter Assistent	Siri, Cortana, Google Assistant
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Skype für Unternehmen

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Kompatibilität	Windows
Zusätzliche Funktionen	DSP, LED-Leuchten
Breite	12 cm
Tiefe	12 cm

Höhe	3.3 cm
Gewicht	195 g
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand	30 m
	Audioausgang
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 3.0
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Soundmodus	Mono
Soundeffekte	Crystal Clear
Frequenzgang	250 - 14000 Hz
Membran	50 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte	2
Besonderheiten	Sprachführung
	Mikrofon
Formfaktor	Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Frequenzgang	150 - 6500 Hz
Audioeingang - Daten	Ungerichtet - 150 - 6500 Hz
	Fernbedienung
Steuerung	Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
	Verbindungen
Anschlusstyp	USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
	Kabel
Kabellänge	90 cm
	Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent	Siri, Cortana, Google Assistant
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Jabra Link 370 USB Adapter
Kabeldetails	USB-Kabel - 90 cm
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Kennzeichnung	Plug and Play, IC, FCC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM
	Stromversorgung
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	15 Stunden
Ladezeit	2 Stunde(n)

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 13.25 cm

Transporttiefe 14.3 cm

Transporthöhe 4.55 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.