

Transcend ESD310C - SSD - 256 GB - extern (tragbar)

USB 3.2 Gen 2x1 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz

Gruppe	SSDs
Hersteller	Transcend
Hersteller Art. Nr.	TS256GESD310C
EAN/UPC	0760557861928



Beschreibung

Die ESD310C ist die kleinste tragbare SSD von Transcend, die eine blitzschnelle Übertragungsrate von 10 Gbit/s und eine große Speicherkapazität bietet, mit der Sie große Mengen an Dateien im Handumdrehen übertragen können. Mit der Integration von USB-Typ-A- und Typ-C-Anschlüssen in einem einzigen Laufwerk ist die ESD310C eine praktische und effiziente externe Speicheroption, die Sie nicht missen möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Transcend ESD310C - SSD - 256 GB - USB 3.2 Gen 2x1
Typ	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	256 GB
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2x1 - USB-C
Datenübertragungsrate	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2x1)
Merkmale	3D NAND Technology, SLC-Cache, exFAT formattiert
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 mm x 71.3 mm x 7.8 mm
Gewicht	11 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	256 GB
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2x1
Merkmale	3D NAND Technology, SLC-Cache, exFAT formattiert
Breite	20 mm
Tiefe	71.3 mm
Höhe	7.8 mm
Gewicht	11 g

Leistung

Übertragungsrate Schnittstelle	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2x1)
Interner Datendurchsatz	1050 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 2X1 - 4-polig USB Typ A / 24-polig USB-C
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Transcend Elite software
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC, BSMI, KC, RCM, EAC, UKCA
Farbe	Schwarz
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.