

# ROLINE 6-fach Steckdosenleiste, mit Ein-/Aus-Schalter, Aluminiumgehäuse, schwarz / silber, 3 m

Artikelnummer

Hersteller

Hersteller-Art.-Nr.

EAN (Einzelstück)

19.07.2613

ROLINE

19.07.2613

7630049636064



**ROLINE Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontakt-Steckdosen, Aluminiumgehäuse, inkl. Ein-/Aus-Schalter und Montagehalterung.**

- 6-fach-Steckdosenleiste mit Aluminiumgehäuse
- Steckdosen sind um 45° gedreht
- Mit beleuchtetem 2-poligem Ein- / Aus-Schalter
- Inklusive Montagehalterung aus Kunststoff
- Ausgestattet mit einem 3 m langen Anschlusskabel und einem abgewinkeltem Schutzkontaktstecker (CEE 7/7)
- Verfügt über erhöhten Berührungsschutz
- Farbe: schwarz / silber

| Technische Daten |                   |
|------------------|-------------------|
| Hersteller       | ROLINE            |
| Produktgruppe    | Steckdosenleisten |
| Produkttyp       | Steckdosenleiste  |
| Farbe            | schwarz / silber  |
| Länge            | 3 m               |

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lieferumfang                  | Steckdosenleiste                     |
| Funktion                      | 6-fach Steckdosenleiste              |
| Bauform                       | Desktop                              |
| Max. Belastbarkeit            | 3600 W                               |
| Max. Spannung                 | 250V AC                              |
| Ein/Aus-Schalter              | ja                                   |
| Schalter-Typ                  | 2 polig, beleuchtet                  |
| Anzahl der Steckdosentöpfe    | 6                                    |
| Anzahl Ausgänge/Winkel        | 6 / 45°                              |
| Anordnung Ausgänge            | Reihe                                |
| Dosentyp                      | Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F        |
| Material (Gehäuse)            | Aluminium                            |
| Farbe (Gehäuse)               | schwarz / silber                     |
| Anschlusskabel                | H0V5VV-F3G 1,5mm² 3 m                |
| Farbe (Kabel)                 | schwarz                              |
| Anschlussstecker              | Schutzkontaktwinkelstecker           |
| Steckertyp                    | Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F      |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja                                   |
| Regionale Verwendung          | Deutschland, Österreich, Niederlande |
| Netzanschluss                 | Schutzkontaktstecker, Typ-E/F        |
| Gewicht                       | 734 g                                |
| Verpackungshöhe               | 50 mm                                |
| Verpackungsbreite             | 100 mm                               |
| Verpackungstiefe              | 400 mm                               |
| Paketgewicht                  | 0.8 kg                               |