

Jabra SPEAK 510 MS - VoIP-Freisprechtelefon für Tisch

Bluetooth - kabellos - USB - Zertifiziert für Skype für Unternehmen

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	7510-109
EAN/UPC	5706991014839



Beschreibung

Das Speak 510 ist eine benutzerfreundliche, persönliche Freisprechlösung für Konferenzgespräche mit USB- und Bluetooth -Konnektivität für effiziente und produktive Telefonkonferenzen jederzeit und überall. Dank optionalem USB-Adapter Jabra Link 370* genießen Sie bis zu 30 Meter Bewegungsfreiheit. Reiseetui im Lieferumfang enthalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra SPEAK 510 MS - VoIP-Freisprechtelefon für Tisch
Produkttyp	VoIP-Freisprechtelefon für Tisch - Bluetooth - kabellos - USB
Kompatibilität	Windows
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen	DSP, LED-Leuchten
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 3.0
Soundmodus	Mono
Soundeffekte	Crystal Clear
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 250 - 14000 Hz
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Bedienungselement	Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Intelligenter Assistent	Siri, Cortana, Google Assistant
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Skype für Unternehmen

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Freisprechtelefon für Tisch - Bluetooth - kabellos - USB
Kompatibilität	Windows
Zusätzliche Funktionen	DSP, LED-Leuchten
Breite	12 cm
Tiefe	12 cm

Höhe	3.3 cm
Gewicht	195 g
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand	30 m
Audioausgang	
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 3.0
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Soundmodus	Mono
Soundeffekte	Crystal Clear
Frequenzgang	250 - 14000 Hz
Membran	50 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte	2
Besonderheiten	Sprachführung
Mikrofon	
Formfaktor	Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Frequenzgang	150 - 6500 Hz
Audioeingang - Daten	Ungerichtet - 150 - 6500 Hz
Fernbedienung	
Steuerung	Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Verbindungen	
Anschlusstyp	USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Kabel	
Kabellänge	90 cm
Internet der Dinge (IoT)	
Intelligenter Assistent	Siri, Cortana, Google Assistant
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche
Kabeldetails	USB-Kabel - 90 cm
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Kennzeichnung	Plug and Play, IC, FCC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM
Stromversorgung	
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	15 Stunden
Ladezeit	2 Stunde(n)

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	13.25 cm
-----------------	----------

Transporttiefe	14.3 cm
----------------	---------

Transporthöhe	4.55 cm
---------------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.