



19" Wandverteilergehäuse VARI 2000 - 4 HE

Ermöglicht eine optisch ansprechende raumsparende Gehäuselösung für Netzwerkverkabelung

Die Prägnanz dieser Gehäuse liegt in der Konstruktion, die 19"-Ebene senkrecht an die Wand zu legen, so dass die Geräteeinbautiefe nicht in den Raum hineinragt. Die Tür der Gehäuseserie Vari 2000 gewährt ohne Schwenken der 19"-Ebene den vollen Zugriff von zwei offenen Seiten. Bei den Vari 2000 Wandgehäusen mit 3 und 4 HE ist die Tür einteilig mit Sichtfenster ausgelegt. Bei den Größen 6 und 12 HE ist die Tür zweiteilig zu öffnen, so dass Sie zuerst den Bereich mit der Sichtscheibe für den vor der 19"-Ebene liegenden Raum öffnen und danach den gesamten hinteren Verkabelungsraum freilegen. Die kombinierte Front- und Seitentür kann mit unterschiedlichen Schließsystemen ausgestattet werden, so dass definierte Zugangsberechtigungen vergeben werden können. Die Gehäuse können auch in Raumecken bei voller 90°-Öffnung installiert werden.

- optisch ansprechende Gehäuselösung
- platzsparend
- optimale Montage- und Installationsbedingungen
- kombiniertes Wegklappen der Front- und Seitentür (ab 6 HE)
- getrennte Zugangsberechtigungen für Front- und Seitentür (ab 6 HE)
- einfache Klimatisierungsmöglichkeiten
- Installation auch in einer Zimmerecke oder Wandnische bei voller Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere
- Kabeleinführung mit integrierter Zugentlastung von oben und/oder unten (zusätzlich von der Seite bei 12 HE), mit Abdichtbürste abgedeckt
- Einbaumaße nach IEC 297-1

Das Gehäuse ist verfügbar in den Ausführungen: 4 HE / 6 HE und 12 HE

Aufbau: robuste punktgeschweißte und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion

Abmessungen: nutzbare Einbaumaße (B)177 x (T)450 x (H)383 mm, Befestigungsmaße: 410 x 360 mm

Oberfläche: lackiert RAL 7035 lichtgrau

Material: Stahlblech / Kunststoff

Normen: Einbaumaße nach IEC297-1

Lieferform: montiert (kompl. mit Erdung)

Optionales Zubehör: Plug & Play-Modul: temperaturgesteuerter Lüfter • Steckdosenleiste 3-fach mit Überspannungsschutz • Verteilerdose • Netzkabel (2,5 m) mit Schutzkontakt-Stecker • Schutzleiterset

Lieferumfang 4 HE:

- 1 x Gehäusechassis
- 1 x Tür mit Acrylglasscheibe / Stahlblechtür
- 1 x Polyamid-Vorreiberverschluss mit Hakenzunge
- 2 x Abdichtbürste, B=210 mm
- 1 x Schutzgitter, einclipsbar, für Lüfter 119 x 119 mm
- Montagematerial

Anwendungsbeispiele:

- Einsatz als platzsparendes Wandgehäuse z. B. für die Netzwerkverkabelung



19" Wandverteilergehäuse VARI 2000

Produkt	Ausführung	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Bürowandverteiler - 4 HE	Glastür	213-031-00	11197587
Zubehör: Fachboden, senkrecht	1 HE	21-3030-22	11198184
Zubehör: Knebelvorreiber für Profilschlüsselverschluss		676-197	11197576
Zubehör: Plug & Play Modul		213-030-41	11198185