

# ROLINE 6-fach Steckdosenleiste, mit Ein-/Aus-Schalter, Aluminiumgehäuse, schwarz / silber, 1,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 19.07.2612    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 19.07.2612    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049636057 |



## ROLINE Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontakt-Steckdosen, Aluminiumgehäuse, inkl. Ein-/Aus-Schalter und Montagehalterung.

- 6-fach-Steckdosenleiste mit Aluminiumgehäuse
- Steckdosen sind um 45° gedreht
- Mit beleuchtetem 2-poligem Ein- / Aus-Schalter
- Inklusive Montagehalterung aus Kunststoff
- Ausgestattet mit einem 1,5 m langen Anschlusskabel und einem abgewinkeltem Schutzkontaktstecker (CEE 7/7)
- Verfügt über erhöhten Berührungsschutz
- Farbe: schwarz / silber

| Technische Daten |                   |
|------------------|-------------------|
| Hersteller       | ROLINE            |
| Produktgruppe    | Steckdosenleisten |
| Produkttyp       | Steckdosenleiste  |
| Farbe            | schwarz / silber  |
| Länge            | 1.5 m             |

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lieferumfang                  | Steckdosenleiste                     |
| Funktion                      | 6-fach Steckdosenleiste              |
| Bauform                       | Desktop                              |
| Max. Belastbarkeit            | 3600 W                               |
| Max. Spannung                 | 250V AC                              |
| Ein/Aus-Schalter              | ja                                   |
| Schalter-Typ                  | 2 polig, beleuchtet                  |
| Anzahl der Steckdosentöpfe    | 6                                    |
| Anzahl Ausgänge/Winkel        | 6 / 45°                              |
| Anordnung Ausgänge            | Reihe                                |
| Dosentyp                      | Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F        |
| Material (Gehäuse)            | Aluminium                            |
| Farbe (Gehäuse)               | schwarz / silber                     |
| Anschlusskabel                | H0V5VV-F3G 1,5mm² 1,5 m              |
| Farbe (Kabel)                 | schwarz                              |
| Anschlusstecker               | Schutzkontaktwinkelstecker           |
| Steckertyp                    | Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F      |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja                                   |
| Regionale Verwendung          | Deutschland, Österreich, Niederlande |
| Netzanschluss                 | Schutzkontaktstecker, Typ-E/F        |
| Gewicht                       | 576 g                                |
| Verpackungshöhe               | 100 mm                               |
| Verpackungsbreite             | 60 mm                                |
| Verpackungstiefe              | 360 mm                               |
| Paketgewicht                  | 0.5 kg                               |