


# VALUE USB Typ C Docking Station, HDMI 4K60, 1x Gigabit Ethernet, 2x USB A + Typ C PD, 1x SD/microSD, 1x Audio

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 12.99.1143    |
| Hersteller          | VALUE         |
| Hersteller-Art.-Nr. | 12.99.1143    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049640771 |



**Verbinden Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder Ihren PC mit USB-Typ-C-Anschluss mit HDMI- (3840 x 2160 bei 30 Hz) oder VGA- (1080p) Bildschirmen oder Projektoren. Außerdem können Sie USB-Geräte an die zusätzlichen 4 USB-Anschlüsse (3x A, 1x C) anschließen und Ihr Gerät gleichzeitig über den Typ-C-PD-Anschluss aufladen!**

- Schließen Sie Ihr Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss (z.B. MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC) an einen HDMI- oder VGA-Bildschirm, -Monitor oder -Projektor an
- 1x HDMI (3840x2160 @30Hz) und 1x VGA (1920x1080 @60Hz)
- 1x Gigabit Ethernet (1000MBit/s)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) + 1x USB-C 2.0 (480Mbit/s)
- USB Type C PD (Power Delivery) bis zu 100 Watt
- SD und Micro SD (TF) Card Reader (können nicht gleichzeitig unterstützt werden)
- 1x 3,5mm Audio Ausgang
- Tragbares, kompaktes Design
- Benötigt kein Netzteil

**Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt**

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie

USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

| Technische Daten                |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                      | VALUE                                                                                                                                                           |
| Produktgruppe                   | Adapter, Terminatoren, Konverter                                                                                                                                |
| Produkttyp                      | Notebook-Docking-Station                                                                                                                                        |
| Farbe                           | grau                                                                                                                                                            |
| Länge                           | 0.1 m                                                                                                                                                           |
| Lieferumfang                    | Docking Station                                                                                                                                                 |
| Max. Auflösung                  | 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)                                                                                                                                 |
| Anschlüsse Seite 1 (PC)         | USB-C                                                                                                                                                           |
| Anschlüsse Seite 2 (Peripherie) | 1x HDMI 4K30, 1x VGA 1080p, 1x Gigabit Ethernet, 3x USB 3.2 Gen1 (A), 1x USB 2.0 (C), 1x SD/MicroSD (TF), 1x Audio Out, 1x Type C PD (Power Delivery)           |
| Seite 1 Typ des Anschlusses     | USB Typ C (USB-C)                                                                                                                                               |
| Seite 1 Art des Anschlusses     | Männlich (Stecker)                                                                                                                                              |
| Seite 2 Typ des Anschlusses     | HDMI Typ A<br>HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA<br>USB 3 Typ A<br>USB Typ C (USB-C)<br>USB Typ C PD (Power Delivery)<br>RJ-45<br>SD-Card-Slot<br>MicroSD-Card-Slot |
| Seite 2 Art des Anschlusses     | Weiblich (Buchse)                                                                                                                                               |
| Anwendungsbereich               | extern                                                                                                                                                          |
| Abmessungen (HxBxT)             | 17 x 56 x 119 mm                                                                                                                                                |
| Technische Besonderheiten       | Power Delivery Funktion (100W)                                                                                                                                  |
| Höhe                            | 17 mm                                                                                                                                                           |
| Breite                          | 56 mm                                                                                                                                                           |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tiefe             | 119 mm |
| Gewicht           | 91 g   |
| Verpackungshöhe   | 10 mm  |
| Verpackungsbreite | 120 mm |
| Verpackungstiefe  | 170 mm |
| Paketgewicht      | 0.1 kg |