

# Delock 2 > 1 Displayport KVM Switch USB und Audio für PC und Mac

## Kurzbeschreibung

Dieser Delock KVM Switch ist eine praktische Lösung, um zwei Computer mit Displayport Ausgang an einem Displayport Monitor und / oder einem HDMI Monitor zu betreiben. Per Tastendruck am Gerät oder per Fernbedienung können Sie von einem Computer zum anderen schalten. Zusätzlich ist ein Displayport und ein HDMI Ausgang vorhanden, wodurch zwei Monitore anschließbar sind, von denen nur einer aktiv sein kann. Des Weiteren können Sie über drei USB Typ A Anschlüsse Ihre Maus, Tastatur, Festplatten oder USB Speicher anschließen. Die integrierte USB-Headset Funktion bietet die Möglichkeit, einen Kopfhörer und ein Mikrofon mit beiden Computern zu verwenden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
- Eingang:
  - 2 x Displayport Buchse (Anschluss für PC1 und PC2)
  - 2 x USB 2.0 Typ B Buchse (Anschluss für PC1 und PC2)
  - 1 x Sub-D 9 Pin Buchse RS232 (zur Steuerung)
  - 1 x DC Stromanschluss
  - 1 x 3,5 mm Klinke Buchse für zusätzlichen IR-Empfänger (optional)
- Ausgang:
  - 1 x Displayport Buchse (Monitor oder TV)
  - 1 x HDMI-A Buchse (Monitor oder TV)
  - 3 x USB 2.0 Typ A Buchse (Tastatur, Maus, Festplatte, USB Speicher etc.)
  - 2 x 3,5 mm Klinke Buchse (1 x Lautsprecher, 1 x Mikrofon)
- 2 Umschalttasten mit LED Anzeigen für Quelle (PC1, PC2) und Ziel (Displayport, HDMI)
- Umschaltung durch Taste oder per Fernbedienung
- Displayport 1.1a Standard
- Auflösung (abhängig von Ihren Monitoren und Ihrem System):
  - Displayport Ausgang: bis zu 2560 x 1600 @ 60 Hz
  - HDMI Ausgang: bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Displayport Ausgang Dual Mode DP++ fähig bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Konfiguration und Steuerung des Gerätes über RS232 Schnittstelle möglich
- Robustes Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 257 x 112 x 33 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen ø ca. 2,1 mm
  - außen: ø ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

## Systemvoraussetzungen

- 2 PCs / Mac mit Mini Displayport Buchse + USB Typ A Buchse
- Zusätzlich 2 x 3,5 mm Klinke Buchse für Headset
- Monitor oder TV mit Mini Displayport oder HDMI Anschluss

## Artikel-Nr. 11367

EAN: 4043619113675

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box



### Packungsinhalt

- Displayport KVM Switch USB und Audio
- 2 x Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker, Länge ca. 2 m
- 2 x Kabel DP Stecker zu Mini DP Stecker, Länge ca. 0,9 m
- 1 x Kabel DP Stecker zu Mini DP Buchse, Länge ca. 0,9 m
- Externes Netzteil
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

### Abbildungen

