

Sparen Sie bares Geld!

Schluss mit satten Stromrechnungen! Spüren Sie die versteckten Stromfresser in Ihrem Haushalt schnell und bequem auf. Dazu wird das Energiekosten-Messgerät zwischen einem beliebigen Gerät und einer Steckdose eingesteckt.



Energiekosten-Messgerät Inspector III

mit LCD-Display

Der Nachfolger des Inspector II ermöglicht es Ihnen dank integriertem Akku die Werte auf dem Display nun auch zu lesen, wenn Sie den Inspector III nach der Messung aus der Steckdose ziehen. Ermitteln Sie bequem: Den aktuellen Energieverbrauch, den maximalen und minimalen Stromverbrauch, den Gesamtverbrauch, Ihre Gesamtbetriebskosten anhand Ihres eingestellten Strompreises, die gesamte Betriebsdauer, die Spannung, Stromstärke und Frequenz.

Eigenschaften

- Für alle Schutzkontakt-Steckdosen (Deutschland/Österreich)
- Energiekosten-Messgerät mit LCD-Display
- Zeigt sofort die Messergebnisse an
- Speichert Kosten und Verbrauch
- Strompreis manuell einstellbar

Technische Daten

Messbereich AC:	bis 250 V
Messbereich KW:	bis 3680 W
Messungsspeicher:	Ja
Eigenverbrauch:	0,5 W
Anschlussleistung:	max. 16 A
Betriebsspannung:	230 V~ / 50 Hz
Frequenzmessung:	Ja
Wechselspannungsmessung:	Ja
Gleichspannungsmessung:	Nein
Strompreis einstellbar bis	99,99 pro kWh
Abmessungen:	160 x 75 x 70 mm

Messwerte: Gesamtbetriebsdauer, Energieverbrauch (Watt), Strompreis (€/kWh), Spannung (Volt), Stromstärke (Ampere), Gesamtbetriebskosten, Frequenz (Hertz), Min.- Max. Stromverbrauch (Watt)



Änderungen und Irrtümer vorbehalten | © Alle Rechte vorbehalten |
 Hersteller: Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20
 D-38122 Braunschweig |
 E-Mail: info@lived-non-food.de |
Fax: +49 (0) 531 224 356-11 | Telefon: +49 (0) 531 224 356-10
 Montag – Freitag, 8:00 – 17:00 Uhr | www.x4-life.de

Art. Nummer	EAN	VPE
700379	4250679500035	48
VPE Gewicht	VPE Maße mm	
13,28 kg	490 x 362 x 351	